

## 90cm USB 2.0 Kabel - USB-A auf Micro B - St/St

### Produkt-ID: UUSBHAUB3

Das 0,9 m lange USB A-auf-Micro USB-Kabel UUSBHAUB3 ist mit einem USB A-Stecker und einem Micro B-Stecker versehen und bietet eine hochwertige Verbindung zu USB 2.0-Mobilgeräten (z. B. BlackBerry® oder Android-Mobiltelefone, digitale Kameras, PDAs, Tablet PC-Geräte und GPS-Systeme) mit Micro USB-Anschluss an einen USB-fähigen Computer für alltägliche Aufgaben wie Datensynchronisierung und Datenübertragungen. Dieses hochwertige Kabel wird mit lebenslanger StarTech.com-Garantie geliefert und gewährleistet zuverlässige, langlebige Verbindungen zwischen Micro USB- und USB-Geräten.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität

### Anwendungen

- Ein ideales Ersatzkabel zum Anschließen mobiler Geräte an USB-fähige Computer

### Merkmale

- Unterstützt hohe Datenübertragungsraten von bis zu 480 GBit/s
- Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung
- Hochwertige USB A- und USB Micro B-Anschlüsse
- Strapazierfähige PVC-Konstruktion

---

#### Hardware

Garantiebestimmung	Lifetime
Steckverbinderplatten	Nickel
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht

---

#### Leistung

Typ und Rate	USB 2.0 - 480 Mbit/s
--------------	----------------------

---

#### Steckverbinder



r

Steckverbinder A	USB Type-A (4-polig) USB 2.0
Steckverbinder B	USB Micro-B (5-polig)

---

Umwelt

Betriebstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Lagertemperatur	-10°C to 30°C (14°F to 86°F)
Feuchtigkeit	30%-75% RH

---

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Drahtstärke	24/30 AWG
Kabellänge	36.0 in [91.4 cm]
Produktlänge	36.0 in [91.4 cm]
Produktbreite	0.0 in [0.0 mm]
Produkthöhe	0.0 in [0.0 mm]
Produktgewicht	1.0 oz [29.0 g]

---

Verpackungsinformationen

Package Length	8.9 in [22.5 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	0.0 in [0.1 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	1.2 oz [35.0 g]

---

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	0,9 m Micro USB-Kabel - A auf Micro B
--------------------	---------------------------------------

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.