


Cable de 91cm MicroUSB B a USB A de Carga y Datos para Teléfonos Celulares USB 2.0 - Negro

ID del Producto: UUSBHAUB3



Este Cable de 91cm USB a Micro USB dispone de un conector Macho USB A y de un conector Micro USB B que permiten conectar dispositivos móviles equipados con conector Micro USB (como, por ejemplo, teléfonos celulares basados en Android o BlackBerry®) a una computadora con USB y realizar tareas habituales como sincronización de datos y transferencia de archivos.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Una manera simple de conectar dispositivos móviles micro USB a un ordenador

Características

- Soporta altas velocidades de transferencia de datos – hasta 480 Mbps
- Fabricado para brindar durabilidad
- Conectores USB "A" y USB "Micro-B" de alta calidad
- Hechos en PVC para mayor durabilidad

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Revestimiento del Conector	Níquel
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada

Rendimiento

Tipo y Velocidad	USB 2.0 - 480 Mbit/s
------------------	----------------------

Conector(es)

Conector A	1 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)
Conector B	1 - USB Micro B (5 pines)

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 30°C (14°F to 86°F)
Humedad	30%-75% RH

Características Físicas

Color	Negro
Calibre del Conductor	24/30 AWG
Longitud del Cable	3.0 ft [0.9 m]
Longitud del Producto	36.0 in [91.4 cm]
Ancho del Producto	0.0 in [0.0 cm]
Altura del Producto	0.0 in [0.0 cm]
Peso del Producto	1.0 oz [29.0 g]

Información de la

Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	5.9 in [14.9 cm]
Ancho de la Caja	5.0 in [12.8 cm]
Altura de la Caja	0.4 in [1.1 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.0 oz [28.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable Micro USB de 3 pies - A a Micro B
---------------------	---

Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.