

Cable USB OTG de 20cm - Cable Adaptador Micro USB a Micro USB - Macho a Macho

ID del Producto: UUUSBOTG8IN



Ahora es posible descargar información confidencial desde su smartphone o tablet en una unidad externa, sin tener que utilizar una conexión Wi-Fi™ o de datos móviles. Este cable USB OTG de 20 cm es la solución perfecta para hacer una copia de seguridad de sus datos de investigación o demás datos recopilados mientras está de viaje o se desplaza.

El cable convierte el puerto Micro-USB de un dispositivo móvil en puerto USB OTG anfitrión, a fin de poder conectar una unidad Micro-USB u otro dispositivo Micro-USB, como un controlador de videojuegos, directamente a un smartphone o tablet.

El cable OTG tiene un diseño compacto que resulta perfecto para llevarlo como accesorio de tablet.

El cable UUUSBOTG8IN está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com, con fiabilidad garantizada.

Nota: este adaptador solo funciona con dispositivos compatibles con USB OTG. Consulte la documentación correspondiente o a su proveedor de servicio para garantizar que el dispositivo es compatible con la funcionalidad USB OTG.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Conecte una unidad externa Micro-USB u otro dispositivo Micro-USB, como un controlador de videojuegos, directamente a un dispositivo móvil Micro-USB.
- Descargue información confidencial directamente desde su dispositivo móvil en una unidad externa

- Haga copias de seguridad de sus datos de investigación y de terreno a su unidad externa

Características

- Soporte para dispositivos con capacidad USB OTG (On-the-Go)
- Diseño portátil que resulta perfecto para llevarlo como accesorio de tablet
- Fiabilidad garantizada avalada por la garantía de por vida de StarTech.com

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Revestimiento del Conector	Níquel
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada

Conector(es)

Conector A	USB Micro B (5 pines)
Conector B	USB Micro B (5 pines)

Características Físicas

Color	Negro
Estilo de Conector	Recto
Calibre del Conductor	28 AWG
Longitud del Cable	8.0 in [20.3 cm]
Longitud del Producto	8.0 in [20.3 cm]
Ancho del Producto	0.0 in [0.0 mm]
Altura del Producto	0.0 in [0.0 mm]
Peso del Producto	0.4 oz [11.2 g]

Información de la



Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	8.9 in [22.5 cm]
Ancho de la Caja	4.9 in [12.5 cm]
Altura de la Caja	0.4 in [10.0 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	0.4 oz [12.2 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Cable Micro-USB a Micro-USB OTG de 20 cm - M/M
---------------------	--

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

