Cavo adattatore convertitore da VGA a HDMI da 2 m - Alimentazione USB - 1080p

ID prodotto: VGA2HDMM2M

Questo cavo adattatore VGA a HDMI da 2 m consente di collegare l'uscita VGA sul computer desktop o laptop direttamente a un ingresso HDMI su un monitor, TV o proiettore senza cavi aggiuntivi.

Il convertitore da VGA a HDMI attivo adatta l'uscita video VGA per connettere il crescente numero di display e proiettori che supportano solo HDMI.

Non tutti i convertitori VGA sono uguali. Questo cavo convertitore da VGA a HDMI garantisce la massima qualità video dall'uscita VGA, con supporto per risoluzioni fino a 1920x1080 (1080p).

Il cavo video da VGA (maschio) a HDMI (maschio) consente l'installazione plug-and-play per una configurazione senza problemi. Inoltre, grazie al cavo di alimentazione USB integrato, il dispositivo viene alimentato tramite la porta USB del computer. L'adattatore VGA a HDMI funziona con qualsiasi sistema operativo per computer, ma in caso di utilizzo di un PC Windows® supporta anche l'audio USB nativo. Questa funzionalità consente di riprodurre audio e video tramite HDMI.

StarTech.com esegue test approfonditi sulle prestazioni e sulla compatibilità di tutti i suoi prodotti per soddisfare e superare gli standard di settore e fornire prodotti di alta qualità ai professionisti IT. I consulenti tecnici StarTech.com locali vantano una conoscenza approfondita dei prodotti e collaborano direttamente con i tecnici StarTech.com per fornire assistenza ai clienti prima e dopo la vendita.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

• Consente il collegamento di un dispositivo con VGA di vecchia generazione a un display HDMI più recente

• Consente il collegamento di un computer dotato di VGA all'impianto home theatre HDMI

• Permette di condividere contenuti video dal computer dotato di VGA su un televisore o proiettore HDMI

Caratteristiche

• Supporta risoluzioni video fino a 1920x1080

• Installazione Plug-and-Play

• Alimentazione USB

• Audio USB

• EASY SETUP: Simply input a VGA signal & USB connection from your computer and the adapter cable outputs both sound & video over one HDMI signal; driverless setup on Windows, Linux, Chrome OS and MacOS

Hardware		
	Norme di garanzia	2 Years
	Active or Passive Adapter	Attivo
	Ingresso AV	VGA
	Uscita AV	HDMI
	Audio	Sì
	ID chipset	Micro Silicon - MS9282
Prestazioni		
	Video Revision	HDMI 1.4

	Risoluzioni supportate	HDMI: 1920x1080 (1080p) / 60Hz Additional resolutions and refresh rates may be supported
	Widescreen supportato	Sì
	Specifiche audio	HDMI - Canale audio 7.1
Connettore/i		
	Connettore A	1 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps) 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)
	Connettore B	1 - HDMI (19 pin)
Alimentazione		
	Fonte di Alimentazione	Alimentazione USB
Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Temperatura di conservazione	-10°C to 55°C (14°F to 131°F)
	Umidità	5-90% di umidità relativa
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Nero
	Tipo enclosure	Plastica
	Lunghezza prodotto	6.6 ft [2.0 m]
	Larghezza prodotto	1.5 in [3.7 cm]
	Altezza prodotto	0.5 in [1.3 cm]
	Peso prodotto	4.7 oz [134.0 g]
Informazioni confezione		
	Quantità confezione	1
	Lunghezza Confezione	8.0 in [20.2 cm]

	Package Width	7.7 in [19.6 cm]
	Package Height	0.9 in [2.4 cm]
	Peso spedizione (confezione)	5.0 oz [142.0 g]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - Cavo VGA a HDMI

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.