

Cable de 0,9m Micro USB - A a Micro B Acodado en Ángulo a la Derecha - USB Tipo A - Micro USB Tipo B a 90 Grados (M) - Negro

ID del Producto: UUSBHAUB3RA



El cable de USB A a Micro-B de 91 cm, modelo UUSBHAUB3RA, permite una conexión de alta calidad entre dispositivos móviles USB 2.0 con Micro USB disponible (por ejemplo, smartphones BlackBerry® o Android, cámaras digitales, dispositivos PDA, tabletas, sistemas GPS, etc.) y ordenadores con USB disponible, para tareas cotidianas como la sincronización de datos, la transferencia de datos y la carga.

El conector Micro USB en ángulo derecho permite situar el cable de manera que se pueda acceder fácilmente a un dispositivo digital móvil tanto en modo vertical, como horizontal, incluso mientras se carga.

StarTech.com también ofrece un cable de USB A a Micro B en ángulo izquierdo (de 91 cm) (UUSBHAUB3LA), el cual permite la misma sencillez de instalación que este cable en ángulo derecho, pero permite conectar los dispositivos USB Micro-B en dirección opuesta.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Transferencia de datos, conexión con varios dispositivos USB y alimentación mientras se carga el dispositivo Micro USB, sin que el cable estorbe

Características

- Un conector USB-A macho
- Un conector USB Micro-B macho acodado a la derecha
- Soporta transferencias de datos a alta velocidad de hasta 480 Mbps
- Lámina de aluminio mylar con blindaje de par trenzado
- Conectores moldeados con alivio de tensión

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride

Rendimiento

Tipo y Velocidad	USB 2.0 - 480 Mbit/s
------------------	----------------------

Conecotor(es)

Conecotor A	1 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)
Conecotor B	1 - USB Micro B (5 pines)

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 30°C (14°F to 86°F)
Humedad	30%-75% RH

Características Físicas

Color	Negro
Calibre del Conductor	24 AWG
Longitud del Cable	3.0 ft [0.9 m]
Longitud del Producto	36.0 in [91.4 cm]

Ancho del Producto 0.0 in [0.0 cm]

Altura del Producto 0.0 in [0.0 cm]

Peso del Producto 0.9 oz [26.0 g]

Información de la
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 4.9 in [12.5 cm]

Ancho de la Caja 5.0 in [12.6 cm]

Altura de la Caja 0.6 in [1.4 cm]

Peso (de la Caja) del
Envío 1.1 oz [30.0 g]

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja 1 - Cable Micro USB (91 cm) - A a Micro B en ángulo
derecho

Información Acerca
de la Garantía

Warranty

De Por Vida

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

