Conversor Adaptador de Vídeo Compuesto o S-Video a HDMI con Audio - 720p - NTSC y PAL - para Mac y Windows

ID del Producto: VID2HDCON2

Este conversor de S-Video o vídeo compuesto a HDMI® con audio le permite conectar un dispositivo de S-Video o compuesto analógico, junto con audio RCA L/R compatible, a su monitor o televisor HDMI.

Equipado con un cómodo conmutador selector para facilitar la configuración, este compacto convertidor de vídeo S-Video o compuesto a HDMI se instala rápidamente y con facilidad para una auténtica experiencia plug-and-play.

Este conversor de vídeo a HDMI es capaz de funcionar con sistemas NTSC y con PAL, y ofrece compatibilidad con resoluciones de salida de hasta 720p para integrarse a la perfección con casi cualquier pantalla.

Al utilizar este conversor escalador analógico a HDMI® podrá seguir utilizando su equipo heredado (cámara de vídeo, reproductor de DVD, etc.) con su pantalla o monitor HDMI, ahorrando en última instancia los costes de actualizar su equipo. Es ideal para salas de juntas, imágenes médicas y para ver viejos vídeos caseros en su pantalla o televisor de alta definición.

Esta caja convertidora AV (audio y vídeo) cuenta con una conexión de audio RCA L/R integrada que combina las entradas de audio y vídeo en una sola salida HDMI, lo que evita la molestia de tener que tender un cable de audio independiente hasta la pantalla de destino.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

• Visualice vídeo de una consola de videojuegos, reproductor de DVD o VCR de generación anterior en una pantalla o televisor HDMI

• En un aula, adapte sus vídeos VHS a televisores de modelo reciente con HD

• Permite convertir equipos de imágenes médicas más antiguos y mostrar dichas imágenes en el monitor de un ordenador

• Muestre imágenes de salida de una grabadora de vídeo en televisores o monitores equipados con entrada HDMI

• Monitoree cámaras de seguridad con señales de vídeo compuesto análogo a través de televisores o monitores HDMI

• Utilícelo en salas de juntas para conectar equipos de vídeo de generación anterior a proyectores de modelos más recientes

Características

• CONVIERTA SU SEÑAL ANALÓGICA: Utilice este convertidor de S-Video a HDMI para convertir y elevar la escala de S-Video o entrada analógica compuesta a salida de vídeo HDMI

• DISFRUTE DE UNA CALIDAD DE IMAGEN DE ALTA DEFINICIÓN: Con soporte para resoluciones HD estándar de hasta 720p, este convertidor AV a HDMI le garantiza que no tendrá que sacrificar la calidad de imagen

• COMPATIBILIDAD: Esta caja convertidora de audio y vídeo acepta formatos de entrada NTSC y PAL, lo que permite una conversión de audio y vídeo sin fisuras a través de diferentes estándares regionales para una mayor versatilidad

• PLUG-AND-PLAY: Para garantizar una configuración sencilla, este reescalador HDMI ofrece un diseño de hardware puro, sin necesidad de instalación de software

• LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA INFORMÁTICA: Diseñado y fabricado para los profesionales de la informática, este adaptador de vídeo compuesto o S Vídeo a HDMI incluye asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Active or Passive Adapter	Activo
Entrada A/V	Composite

		Audio RCA
		S-Video
	Salida A/V	HDMI
	Soporte de Audio	Sí
	Estándares Industriales	NTSC 3.58 y PAL 4,43
Rendimiento		
	Resoluciones Admitidas	HDMI: 1280x720 (720p) / 60Hz
Conector(es)		
	Tipo(s) de Conector(es)	1 - Vídeo compuesto (1 x RCA)
		1 - S-Vídeo (4 pines, mini DIN)
		1 - HDMI (19 pines)
		2 - RCA
Indicadores		
	Indicadores LED	1 - LED de alimentación
		2 - LED S-Video, vídeo compuesto
Requisitos de Energía		
	Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
	Tensión de Entrada	100 - 240 AC
	Tensión de Salida	5 DC
	Alimentación de Salida	1
	Polaridad Central	Positivo
	Tipo de Enchufe	M
	Consumo de Energía	2.5

Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Humedad	HR 10~85%
Características Físicas		
	Color	Negro
	Tipo de Gabinete	Plástico
	Longitud del Producto	6.1 in [15.4 cm]
	Ancho del Producto	3.0 in [7.5 cm]
	Altura del Producto	0.9 in [2.3 cm]
	Peso del Producto	8.9 oz [251 g]
Información de la Caja		
	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	10.0 in [25.3 cm]
	Ancho de la Caja	8.0 in [20.3 cm]
	Altura de la Caja	2.4 in [6.1 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	1.2 lb [0.6 kg]
Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	1 - Conversor de Video Compuesto/ S-Video a HDMI
		1 - Adaptador universal de alimentación
		1 - Guía Rápida de Inicio
Información Acerca de la Garantía		
	Warranty	2 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.