

## 0,5m Micro USB Kabel - A naar Micro B

Productcode: UUSBHAUB50CM



De UUSBHAUB50CM USB naar Micro USB Kabel is voorzien van een mannelijke USB-A-connector en een mannelijke Micro-USB-B-connector, en zorgt voor een hoogwaardige verbinding tussen mobiele apparaten met een Micro-USB-aansluiting (zoals BlackBerry® of Android smartphones, digitale camera's, pda's, tablets en GPS-systemen) en een computer met USB voor dagelijkse taken als synchronisatie en bestandsoverdracht.

### Certificaties, rapporten en compatibiliteit



### Toepassingen

- Een ideale vervangende kabel voor het aansluiten van mobiele apparaten met een Micro USB-aansluiting op een computer via een standaard USB-poort (type A)

### Eigenschappen

- Ondersteunt USB 2.0 overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
- Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming
- Hoogwaardige USB-connectoren (A en Micro B)

- Duurzaam uitgevoerd in PVC

---

#### Hardware

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Garantiebeleid     | Lifetime                             |
| Connectormateriaal | Nikkel                               |
| Type kabelmantel   | PVC - Polyvinyl Chloride             |
| Kabelafscherming   | Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk |

---

#### Connector(en)

|             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| Connector A | 1 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps) |
| Connector B | 1 - USB Micro-B (5-polig)           |

---

#### Gebruiksomgeving

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Bedrijfstemperatuur | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) |
| Opslagtemperatuur   | -10°C to 30°C (14°F to 86°F)  |
| Vochtigheid         | 30%-75% RH                    |

---

#### Fysieke eigenschappen

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Kleur           | Zwart             |
| Draaddikte      | 28 AWG            |
| Kabellengte     | 1.6 ft [0.5 m]    |
| Lengte product  | 19.7 in [50.0 cm] |
| Breedte product | 0.0 in [0.0 cm]   |
| Hoogte product  | 0.0 in [0.0 cm]   |
| Gewicht product | 0.7 oz [21.0 g]   |

---

#### Verpakkingsinformatie

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Verpakkingsaantal | 1                |
| Lengte Verpakking | 5.8 in [14.8 cm] |

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Package Width               | 4.8 in [12.3 cm] |
| Package Height              | 0.6 in [1.4 cm]  |
| Verzendgewicht<br>(verpakt) | 1.0 oz [28.0 g]  |

---

Wat wordt er  
meegeleverd

|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| Meegeleverd | 1 - 0,5m Micro USB Kabel - A naar Micro B |
|-------------|-------------------------------------------|

---

Garantiebepalinge  
n

|          |            |
|----------|------------|
| Warranty | Levenslang |
|----------|------------|

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.