

Video Wandhalterung für 45 - 70 Zoll Displays - Diebstahlsicherung - Stahl

Produkt-ID: VIDWALLMNT



Diese professionelle Video-Wandhalterung verfügt über ein innovatives Pop-out-Design, mit dem Sie innerhalb einer Multi-Display-Videowand Bildschirme ganz einfach und schnell anpassen und ausrichten können.

Diese Video-Wandhalterung aus hochbelastbarem Stahl trägt Bildschirme mit einer Größe von 45 bis 70 Zoll und einem Gewicht von bis zu 70 kg.

Mithilfe mehrerer VIDWALLMNT-Wandhalterungen können Sie eine beeindruckende Videowand einrichten und Ihre Bildschirme gleichmäßig ausrichten. Die ideale Lösung für öffentliche, geschäftliche und kommerzielle Bildschirme - verfügt auch über die Möglichkeit ein Vorhängeschloss zum Schutz vor unbefugtem Abhängen anzubringen (Vorhängeschloss erforderlich).

Mit dem einzigartigen Pop-out-Design hilft Ihnen die Videowand, Ihre Bildschirme mit absoluter Präzision anzupassen. Nach der Installation müssen Sie lediglich leicht auf die Vorderseite des Bildschirms drücken, und die Halterung löst sich ein wenig von der Wand, sodass Sie problemlos auf die Bildschirmrückseite zugreifen können. So können Sie ganz einfach Position und Winkel Ihres Bildschirms anpassen oder gegebenenfalls einen Bildschirm austauschen.

Die Videowand-Halterung verfügt über 6 Punkte für Mikroanpassung (unter anderem vertikal, drehen und kippen) für exakte Bildschirmausrichtung und einen perfekten Blickwinkel. Sie können Ihr Display um $+3/-5^\circ$ neigen, den Drehwinkel um $+1,2/-1,2^\circ$ anpassen und das Display um $+3/-3^\circ$ drehen. Die Videowand-Halterung verfügt ebenso über seitliche Schiebeklammern, sodass Sie den Bildschirm leicht nach links oder rechts schieben können und die ideale Ausrichtung Ihrer Videowand erhalten.

Dieses Montagesystem für Videowände wurde für einfache Installation und Wartung entwickelt. Das Pop-out-Design unterstützt ebenfalls die Installation und Wartung. Dazu erlaubt Ihnen ein praktischer Ständer, den Bildschirm um bis zu 12° zu neigen - für zusätzlichen Raum beim Anpassen von Kabeln oder Zugreifen auf Ports

Die VIDWALLMNT wird von StarTech.com mit einer 5-Jahres-Garantie sowie lebenslangem

kostenlosem technischem Support angeboten.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Kreieren Sie Ihre Videowand im Empfangsbereich, einer Laden- oder Gewerbefläche
- Arrangieren Sie mehrere Bildschirme für Präsentationen
- Ideal in Bildungseinrichtungen, medizinischen Einrichtungen und Konferenzzentren

Merkmale

- Schaffen Sie eine beeindruckende Videowand mit dieser Wandhalterung für Flachbildfernseher, die Geräte von 45 bis 70 Zoll unterstützt (diebstahlsicheres Design)
- Robuste Stahlkonstruktion unterstützt Displays von bis zu 70 kg
- Ausfahrbare Konstruktion lässt sich um bis zu 306 mm herausziehen, um Anpassungen an der Rückseite durchzuführen
- Kleine Anpassungen an 6 Punkten (vertikal, geneigt und gedreht) zum optimalen Ausrichten des Displays
- Mit seitlichen Schiebeklammern lassen sich Monitore nach links und rechts anpassen sowie mit einem Drehwinkel von $+1,2/-1.2^\circ$ präzise einstellen

Hardware

Garantiebestimmung	5 Years
Anzahl der unterstützten Displays	1
Montageoptionen	Wandmontage
Minimum Profile from Wall	5.6 in [14.3 cm]
VESA-Lochmuster	200x200 mm 300x300 mm

400x200 mm

400x400 mm

600x400 mm

600x300 mm

600X200 mm

Leistung

Gewichtskapazität	154.7 lb [70 kg]
Minimale Bildschirmgröße	45"
Maximale Anzeigegröße	70"
Video Wall	Ja
Maximale Armlänge	12.0 in [30.6 cm]
Neigung	+3° / -5°
Anti-theft	Ja

Spezielle Hinweise/Anforderungen

Hinweis	Die Videowand-Halterung wurde entwickelt, um genaue Bildschirmausrichtung zu ermöglichen. Sie können Ihren Bildschirm um +3°/-5° kippen, den Schwenkwinkel zwischen +1,2°/-1,2° anpassen und den Bildschirm um +3°/-3° drehen.
---------	--

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusotyp	Stahl
Produktlänge	36.8 in [93.4 cm]
Produktbreite	12.0 in [30.6 cm]
Produkthöhe	19.0 in [48.3 cm]

Produktgewicht 29.8 lb [13.5 kg]

Verpackungsinformationen

Package Length 3.3 ft [1.0 m]
 Package Width 20.1 in [51.0 cm]
 Package Height 8.2 in [20.9 cm]
 Versandgewicht (Verpackung) 36.3 lb [16.4 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten

- Wandhalterung
- Einrichtungsmodul
- Adapterhalterungen
- Stopper
- Kunststoffplatten
- Sechskantschlüssel
- Schrauben (M5 x 14 mm)
- Schrauben (M6 x 14 mm)
- Schrauben, M8 x 20 mm
- Schrauben (M6 x 30 mm)
- Schrauben (M8 x 30 mm)
- Rechteckige Unterlegscheiben
- Kleine Abstandhalter
- Große Abstandhalter
- Schrauben (6,3 x 55 mm)
- Betonanker
- Unterlegscheiben



Anleitung

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

