6ft Micro USB Cable - A to Micro B

ID del Producto: UUSBHAUB6

El cable USB A a Micro B (1,8 metros), modelo UUSBHAUB6, incluye un conector USB A macho y conector USB Micro B macho, lo cual permite una conexión de alta calidad entre dispositivos móviles USB 2.0 (por ejemplo, smartphones BlackBerry® o Android, cámaras digitales, tabletas, sistemas GPS, etc.) que utilizan un conector Micro USB y ordenadores equipados con USB, para tareas cotidianas como la sincronización de datos y la transferencia de archivos.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

• Una manera simple de conectar dispositivos móviles micro USB a un ordenador

Características

• Soporta altas velocidades de transferencia de datos – hasta 480 Mbps

• Lámina de Aluminio Mylar con Blindaje de Par Trenzado

• Conectores USB "A" y USB "Micro-B" de alta calidad

• Hechos en PVC para mayor durabilidad

Hardware		
	Política de Garantía	Lifetime
	Revestimiento del Conector	Níquel
	Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
	Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Rendimiento		
	Tipo y Velocidad	USB 2.0 - 480 Mbit/s
Conector(es)		
	Conector A	1 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)
	Conector B	1 - USB Micro B (5 pines)
Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 30°C (14°F to 86°F)
	Humedad	30%-75% RH
Características Físicas		
	Color	Negro
	Calibre del Conductor	28 AWG
	Longitud del Cable	6.0 ft [1.8 m]
	Longitud del Producto	6.0 ft [1.8 m]
	Ancho del Producto	0.6 in [1.6 cm]
	Altura del Producto	0.3 in [0.7 cm]
	Peso del Producto	1.6 oz [46.0 g]
Información de la		

Caja		
	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	8.9 in [22.5 cm]
	Ancho de la Caja	4.9 in [12.5 cm]
	Altura de la Caja	0.0 in [0.1 mm]
	Peso (de la Caja) del Envío	1.8 oz [52.0 g]
Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	1 - Cable Micro USB (1,8 metros) - A a Micro B

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.