

2x1 HDMI + VGA naar HDMI converter switch met automatische en prioriteitsomschakeling – 1080p

Productcode: VS221VGA2HD



Met de VS221VGA2HD HDMI & VGA Auto Switch kunt u een HDMI- en een VGA-audio/videobron aansluiten op hetzelfde HDMI-scherm of projector, en automatisch of handmatig overschakelen naar de weer te geven videobron. De multi-input A/V switch ondersteunt videoresoluties tot 1920x1200 (1080p) en wordt geleverd met montagemiddelen voor een nette, professionele installatie.

De A/V switch heeft geïntegreerde VGA-conversie, waardoor u een HDMI- en een VGA-videobron kunt aansluiten op hetzelfde HDMI-scherm, zonder extra adapters of scalers te moeten gebruiken.

De VS221VGA2HD biedt moeiteloze bediening met twee verschillende automatische omschakelopties: automatische omschakeling waarbij een new aangesloten apparaat wordt gedetecteerd en geselecteerd, en prioriteitsomschakeling waarmee u kunt kiezen welke poort bij automatische omschakeling standaard moet worden geactiveerd.

Deze A/V switch is ontworpen voor vergaderruimtes en klaslokalen. De VS221VGA2HD heeft VGA- en HDMI-ingangen voor de ondersteuning van vele verschillende apparaten, en met de geïntegreerde converter kunt u gemakkelijk verbinding maken met het scherm in de ruimte zonder extra adapters. Bovendien stimuleert automatische omschakeling directe samenwerking tussen studenten en collega's, zodat u uw projector eenvoudig voor meerdere bronapparaten kunt gebruiken.

Als u zoekt naar een soortgelijk apparaat met VGA-uitgang, raden wij u onze VS221HD2VGA aan.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Schakel automatisch tussen uw set-top box of computer in uw thuisbioscoop
- Deel een projector in een klaslokaal of vergaderruimte met VGA- en HDMI-videobronnen
- Sluit VGA- en HDMI-videobronnen aan en schakel tussen deze twee op een testbank voor het opsporen van computerproblemen
- Schakel tussen VGA- en HDMI-videobronnen op uw digitale reclameborden in ziekenhuizen, winkelcentra of scholen

Eigenschappen

- Geschikt voor zowel VGA- als HDMI-invoerapparaten in één switch met HDMI-weergave, waardoor u problemen en kosten bespaart doordat u minder adapters nodig hebt
- Moeiteloze bediening met automatische en prioriteitspoortkeuze
- Ideaal voor klaslokalen en vergaderruimtes, waardoor sprekers vele verschillende apparaten kunnen aansluiten
- Ondersteunt videoresoluties tot 1920x1200/1080p
- Inclusief montagematerialen

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
AV-ingang	HDMI
	VGA
Poorten	2
AV-uitgang	HDMI
Audio	Ja

Prestaties

Maximale analoge resoluties	1920x1200
Maximale digitale resoluties	1920x1200

	Ondersteunde resoluties	Supports resolutions up to 1920x1200 / 1080p
	Ondersteuning breedbeeld:	Ja
	Audiospecificaties	2-kanaals 3,5 mm stereo audio (VGA) 7.1 surround sound (HDMI)
Connector(en)	Connector A	1 - HDMI (19-polig) 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) 1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen)
	Connector B	1 - HDMI (19-polig)
Indicatoren	LED-indicatoren	1 - VGA-poort geselecteerd 1 - HDMI-poort geselecteerd
Voeding	Voedingsbron	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	100 - 240 AC
	Ingangsstroom	0.3 A
	Uitgangsspanning	5 DC
	Uitgangsstroom	1 A
	Polariteit pin midden	Positief
	Vermogensopname	5
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Vochtigheid	0%~80%

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Lengte product	4.0 in [10.2 cm]
Breedte product	2.1 in [5.4 cm]
Hoogte product	1.1 in [2.9 cm]
Gewicht product	8.0 oz [226 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	9.4 in [23.9 cm]
Package Width	6.2 in [15.7 cm]
Package Height	2.6 in [6.6 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.5 lb [0.7 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegleverd	1 - VGA+HDMI naar HDMI converter switch
	1 - Montage materiaal
	1 - universele voedingsadapter (NA, EU, GB, ANZ)
	1 - Handleiding

Garantiebepalingen

Warranty	2 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.