

Switch Matrice HDMI 2x2 avec Commutation Automatique et Prioritaire - 1080p

N° de produit: VS222HDQ



Épargnez-vous des soucis et économisez du temps en passant automatiquement d'une source audio/vidéo HDMI à l'autre à l'aide du commutateur de matrice HDMI 2x2 VS222HDQ. Ce commutateur de matrice HDMI facile à utiliser assure une transition fluide lors du changement de source vidéo, avec une copie de données EDID qui préserve votre résolution vidéo.

Obtenez une transition fluide lors du passage d'une source vidéo à l'autre, grâce à la copie des données EDID qui préserve la résolution native avec la prise en charge du format 1080p. L'émulation de connexion vidéo veille à ce que les paramètres de tout ordinateur connecté ne soient pas altérés lors du changement de source vidéo.

Économisez du temps en connectant deux périphériques sources vidéo HDMI à deux écrans HDMI indépendants au lieu de les raccorder manuellement à l'aide de câbles individuels. La quincaillerie de montage est également incluse pour une installation nette et professionnelle.

Profitez d'un fonctionnement sans souci avec quatre modes de commutation différents :

Sélection automatique du port : Affiche automatiquement votre source vidéo la plus récemment activée.

Sélection de port prioritaire : Donne la priorité à l'entrée numéro 2 sur l'entrée numéro 1. Si la source vidéo connectée à l'entrée numéro 2 est activée, elle sera affichée.

Sélection de port de matrice : Basculez indépendamment entre deux sources vidéo avec deux écrans.

Sélection de port manuelle : Vous permet de choisir manuellement votre source HDMI avec des boutons en façade faciles à utiliser.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Connectez deux sources vidéo sur un banc d'essai et basculez entre celles-ci et deux écrans pour le dépannage des ordinateurs
- Exécutez des présentations multimédias avec des données complémentaires affichées sur un autre écran dans les salles de conférence ou les salons professionnels
- Basculez entre différentes sources vidéo sur votre panneau d'affichage numérique dans les hôpitaux, centres commerciaux ou écoles.
- Basculez automatiquement entre votre lecteur Blu-ray, boîtier décodeur ou console de jeu dans un environnement de home cinéma

Spécifications techniques

- Commutation automatique
- Commutation prioritaire
- Console de contrôle manuel intégrée
- Commutation de matrice 2x2
- Emulation EDID
- Emulation de connexion vidéo
- Prise en charge de résolutions vidéo jusqu'à 1080p
- Matériel de fixation inclus

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Entrée AV	HDMI
Nombre de ports	2
Sortie AV	HDMI

Câblage	HDMI
Prise en charge audio	Oui
Montage sur bâti	Oui

Performance

Distance max.	10m [33ft]
Résolutions numériques max.	1920x1200 / 1080p
Résolutions prises en charge	1920x1200 1920x1080 (1080p) 1280x720 (720p)
Prise en charge grand écran	Oui
Spécifications audio	Son surround 7.1

Connecteur(s)

Connecteur A	2 - HDMI (19 broches)
Connecteur B	2 - HDMI (19 broches)

Indicateurs

Indicateurs lumineux	1 - Ecran n° 1 - source n° 1 activée
	1 - Ecran n° 1 - source n° 2 activée
	1 - Ecran n° 2 - source n° 1 activée
	1 - Ecran n° 2 - source n° 2 activée

Alimentation

Source d'alimentation	Adaptateur secteur inclus
Tension d'entrée	100 - 240 AC
Courant d'entrée	0.6 A
Tension de sortie	12V DC

Courant de sortie	1.5 A
Type de prise	M
Consommation électrique	18

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humidité	0 %~80 %

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Aluminium et plastique
Longueur du produit	6.2 in [15.7 cm]
Largeur du produit	2.6 in [6.5 cm]
Hauteur du produit	0.8 in [2.0 cm]
Poids du produit	10.2 oz [290.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	11.6 in [29.4 cm]
Package Width	7.7 in [19.6 cm]
Package Height	3.0 in [7.6 cm]
Poids brut	1.8 lb [0.8 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Commutateur de matrice HDMI
	1 - Télécommande

1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / EU / GB / AU)

1 - Ensemble de montage

1 - Jeu de patins

1 - Manuel d'instruction

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis