

Cable Micro USB de 1,8m - A a Micro B Acodado a la Derecha - Cable de Recarga y Datos para Teléfonos Móviles

ID del Producto: UUSBHAUB6RA



El cable para USB A a Micro-B (1,8 m), modelo UUSBHAUB6RA, permite una conexión de alta calidad entre dispositivos móviles USB 2.0 equipados con Micro USB (por ejemplo, smartphones BlackBerry® o Android, cámaras digitales, dispositivos PDA, tabletas, sistemas GPS, etc.) y computadores con USB disponible, para tareas cotidianas como la sincronización de datos, la transferencia de datos y la carga.

El conector Micro USB en ángulo derecho permite situar el cable de manera que se pueda acceder fácilmente a un dispositivo digital móvil tanto en modo vertical, como horizontal, incluso mientras se carga.

Diseñado y fabricado para la máxima durabilidad, este cable USB-A a Micro-B en ángulo derecho de alta calidad está respaldado por la garantía de por vida de StarTech.com.

StarTech.com también ofrece un cable para USB A a Micro B en ángulo izquierdo (de 1,8 m) (UUSBHAUB6LA), el cual permite la misma sencillez de instalación que este cable en ángulo derecho, pero permite conectar los dispositivos USB Micro-B en dirección opuesta.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Transfiera datos, conecte a varios dispositivos USB y suministre alimentación mientras recarga su dispositivo Micro USB, sin que el cable estorbe

Características

- 1 conector USB 'A' macho
- 1 conector USB Micro-B (macho, en ángulo derecho)
- Soporta transferencias de datos a alta velocidad en hasta 480 Mbps
- Lámina de Aluminio Mylar con Blindaje de Par Trenzado
- Conectores moldeados con reducción de tensión

Rendimiento

Política de Garantía	Lifetime
Tipo y Velocidad	USB 2.0 - 480 Mbit/s

Conector(es)

Conector A	1 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)
Conector B	1 - USB Micro B (5 pines)

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 30°C (14°F to 86°F)
Humedad	30%-75% RH

Características Físicas

Color	Negro
Estilo de Conector	Recto con Orientación hacia la Derecha
Calibre del Conductor	24/30 AWG
Longitud del Cable	6.0 ft [1.8 m]
Longitud del Producto	6.1 ft [1.8 m]

Ancho del Producto	0.6 in [1.5 cm]
Altura del Producto	0.3 in [0.7 cm]
Peso del Producto	1.4 oz [41.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	5.1 in [13.0 cm]
Ancho de la Caja	4.9 in [12.5 cm]
Altura de la Caja	0.7 in [1.7 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.7 oz [48.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable Micro USB - A a Micro B en ángulo derecho (1,8 m)
---------------------	---

Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.