

Switch Commutatore automatico a 4 porte HDMI con case in alluminio e supporto MHL - 4k 30Hz

Product ID: VS421HD4K



Lo switch 4K HDMI a 4 porte VS421HD4K consente di condividere un display o un proiettore con quattro dispositivi sorgente audio/video dotati di HDMI. Lo switch presenta quattro ingressi indipendenti ciascuno dei quali supporta la risoluzione 4K e l'audio surround 7.1.

Lo switch a 4 porte presenta inoltre il supporto MHL sulla porta di ingresso 1, consentendo l'uscita video da dispositivi dotati di MHL quali, ad esempio, i tablet e gli smartphone Samsung Galaxy.

È sorprendente il modo in cui questo switch video mantiene la qualità delle immagini Ultra HD. 4K è supportato dai dispositivi A/V di ultima generazione e offre una risoluzione quattro volte superiore a 1080p. Inoltre, poiché lo switch è retrocompatibile con la risoluzione 1080p ad alta definizione, è possibile essere certi che qualsiasi sorgente video avrà un aspetto ottimo nell'applicazione di pubblicità digitale.

Realizzato in resistente alluminio, lo switch HDMI è affidabile e sufficientemente robusto da impedire all'unità di sollevarsi o spostarsi se i cavi HDMI collegati vengono urtati o spostati. Inoltre, l'ingombro ridotto semplifica l'integrazione dello switch in qualsiasi sala riunioni, aula, impianto home theater o applicazione di pubblicità digitale.

Questo switch assicura un funzionamento senza problemi grazie alla commutazione automatica che rileva e seleziona il dispositivo appena collegato. La commutazione automatica agevola la collaborazione immediata tra colleghi consentendo di condividere il proiettore tra più dispositivi sorgente in una sala riunioni o in aula. VS421HD4K supporta inoltre il funzionamento manuale grazie all'utilizzo del telecomando IR incluso o con il pulsante di commutazione integrato direttamente sul pannello frontale sul dispositivo.

Lo switch consente inoltre di risparmiare tempo durante la configurazione grazie all'emulazione EDID che garantisce la comunicazione delle impostazioni native quali la risoluzione e la velocità di aggiornamento tra il display e i dispositivi sorgente video. L'emulazione EDID ottimizza la compatibilità con il display 4K garantendo una comoda installazione plug-and-play.

VS421HD4K è dotato della garanzia di 2 anni StarTech.com e del supporto tecnico gratuito a vita.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Consente di condividere un televisore o un proiettore 4K tra quattro sorgenti video 4K diverse
- Consente ai colleghi di collaborare velocemente collegando più utenti al medesimo display ed effettuando la commutazione tra i dispositivi di ingresso
- Può essere utilizzato nelle applicazioni di pubblicità digitale per visualizzare più dispositivi sorgente in momenti diversi
- Può essere utilizzato nell'impianto home theater per collegare quattro dispositivi AV al televisore quali, ad esempio, lettori Blu-ray, decoder per la TV via cavo/via satellite e computer

Features

- Eccezionale qualità delle immagini grazie al supporto di Ultra HD 4K
- Il resistente alloggiamento in alluminio assicura un posizionamento stabile
- Funzionamento senza problemi con commutazione automatica delle 4 porte
- Switch HDMI 4x1 con supporto MHL
- Audio surround 7.1
- Compatto
- Telecomando a infrarossi incluso
- Pulsante switch di commutazione sul pannello anteriore
- Emulazione EDID

Hardware	Warranty	2 Years
	Ingresso AV	HDMI
	Porte	4
	Uscita AV	HDMI
	Audio	Yes
	Standard del settore	HDMI 1.4
Prestazioni	Video Revision	MHL 2.0
	Risoluzioni digitali massime	4K @ 30 Hz
	Risoluzioni supportate	3840x2160 (4K)
	Widescreen supportato	2560x1600
	Specifiche audio	1920x1200
		1920x1080 (1080p)

1280x720 (720p)

Yes

Audio surround 7.1

Connettore/i	Connettore A	HDMI (19 pin)
	Connettore B	HDMI (19 pin)
Indicatori	Indicatori LED	LED alimentazione
	Indicatori LED	LED porta selezionata (1/2/3/4)
Alimentazione	Adattatore di alimentazione incluso	AC Adapter Included
	Tensione ingresso	100 - 240 AC
	Corrente ingresso	1 A
	Tensione di uscita	12V DC
	Corrente di uscita	3 A
	Tipo punta centrale	Positive
	Consumo energetico	36
	Ambientale	Temperatura d'esercizio
Temperatura di conservazione		-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Umidità		Da 5% a 90%
Caratteristiche fisiche	Colore	Black
	Tipo enclosure	Aluminum
	Lunghezza prodotto	5.5 in [1.4 cm]
	Larghezza prodotto	3.3 in [85 mm]
	Altezza prodotto	0.6 in [14 mm]
	Peso prodotto	9.9 oz [280 g]
Informazioni confezione	Package Length	8.5 in [2.2 cm]
	Package Width	5.8 in [1.5 cm]
	Package Height	2.0 in [52 mm]

Peso spedizione
(confezione) 18.7 oz [530 g]

Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	Switch HDMI 4K a 4 porte
	Incluso nella confezione	Cavo IR
	Incluso nella confezione	Telecomando
	Incluso nella confezione	adattatore di alimentazione universale (NA/UE/UK/AU)

*Product appearance and specifications are subject to change without notice.

