

4-poorts HDMI automatische videoswitch met aluminium behuizing en MHL ondersteuning – 4K 30 Hz

Productcode: VS421HD4K



Met de VS421HD4K 4-poorts HDMI 4K switch kunt u een scherm of projector delen met vier HDMI-audio/videobronapparaten. De switch heeft vier onafhankelijke ingangen, die elk een resolutie van 4K en 7.1 surround sound audio ondersteunen.

De 4-poorts switch ondersteunt ook MHL op HDMI-ingangspoort 1, waardoor u video op voor MHL geschikte mobiele apparaten zoals Samsung Galaxy tablets en smartphones kunt weergeven.

U zult versteld staan hoe deze videoswitch Ultra HD beeldkwaliteit behoudt. 4K wordt ondersteund door de nieuwste A/V-apparaten en biedt vier keer de resolutie van 1080p. Omdat de switch ook neerwaarts compatibel is met high-definition 1080p, kunt u ervan verzekerd zijn dat elke videobron fantastisch wordt weergegeven in uw digitale reclametoepassing.

Deze HDMI switch is gemaakt van massief aluminium, en dus duurzaam en zwaar genoeg om te voorkomen dat de unit wordt opgetild of rondslingert als tegen de aangesloten HDMI-kabels wordt gestoten of deze worden verplaatst. Door zijn compacte design kan de switch ook gemakkelijk in elke vergaderruimte, klaslokaal, thuisbioscoop of digitale reclametoepassing worden geïntegreerd.

Deze switch garandeert probleemloze bediening met automatische omschakeling, waarbij een nieuw aangesloten apparaat wordt gedetecteerd en geselecteerd. Automatische omschakeling stimuleert directe samenwerking tussen collega's, waardoor u uw projector gemakkelijk kunt delen met meerdere bronapparaten in een vergaderruimte of klaslokaal. De VS421HD4K ondersteunt ook handmatige bediening met de meegeleverde IR-afstandsbediening, of direct op het apparaat met in het frontpaneel aangebrachte tuimelschakelaar.

Deze switch bespaart ook tijd tijdens de installatie met EDID-emulatie, waardoor al uw native instellingen zoals resolutie en vernieuwingsfrequentie tussen uw scherm en vidbronapparaten worden gezonden. EDID-emulatie zorgt maximale compatibiliteit met uw 4K-scherm, voor een gemakkelijke plug & play-installatie.

De VS421HD4K wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

## Toepassingen

- Deel een 4K tv of projector met vier verschillende 4K videobronnen
- Werk direct samen met collega's door meerdere gebruikers op hetzelfde scherm aan te sluiten, en tussen invoerapparaten te schakelen
- Geschikt voor digitale reclametoepassingen om tegelijkertijd meerdere bronapparaten weer te geven
- Voor uw thuisbioscoop om vier A/V-apparaten op uw tv aan te sluiten, zoals blu-ray spelers, kabel-/satelliet set-top boxes en computers

## Eigenschappen

- Verbazingwekkende beeldkwaliteit met ondersteuning van Ultra HD 4K
- Massief aluminium behuizing garandeert vaste positionering
- Probleemloze bediening, met automatische 4-poortsomschakeling
- 4x1 HDMI switch met MHL ondersteuning
- 7.1 surround sound audio
- Compact
- IR-afstandsbediening meegeleverd
- Tuimelschakelaarknop op frontpaneel
- EDID-emulatie

---

### Hardware

Garantiebeleid	2 Years
AV-ingang	HDMI
Poorten	4

AV-uitgang	HDMI
Audio	Ja
Industriestandaarden	HDMI 1.4

---

#### Prestaties

Video Revision	MHL 2.0
Maximale digitale resoluties	4K @ 30 Hz
Ondersteunde resoluties	3840x2160 (4K) 2560x1600 1920x1200 1920x1080 (1080p) 1280x720 (720p)
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Audiospecificaties	7.1 surround sound

---

#### Connector(en)

Connector A	HDMI (19-polig)
Connector B	HDMI (19-polig)

---

#### Indicatoren

LED-indicatoren	Voeding-LED Poortselectie LED (1 / 2 / 3 / 4)
-----------------	--

---

#### Voeding

Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	1 A
Uitgangsspanning	12V DC



Uitgangsstroom	3 A
Polariteit pin midden	Positief
Vermogensopname	36

---

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Vochtigheid	5% tot 90%

---

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Aluminium
Lengte product	5.5 in [13.9 cm]
Breedte product	3.3 in [85 mm]
Hoogte product	0.6 in [14 mm]
Gewicht product	9.9 oz [280 g]

---

Verpakkingsinformatie

Package Length	8.5 in [21.6 cm]
Package Width	5.8 in [14.7 cm]
Package Height	2.0 in [52 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	18.7 oz [530 g]

---

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	4-poorts 4K HDMI-switch
	IR-kabel
	Afstandsbediening



universele voedingsadapter (N-A / EU / GB / AU)

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

