

4-portars HDMI automatisk videoswitch med aluminiumhölje och MHL-stöd – 4K 30Hz

Produkt ID: VS421HD4K



VS421HD4K 4-portars HDMI 4K-switch gör att du kan dela en display eller projektor med fyra HDMI-aktiverade ljud-/videokällor. Switchen har fyra oberoende ingångar som var för sig stöder 4K-upplösning och 7.1 surroundljud.

4-portarsswitchen har dessutom MHL-stöd på ingångsport 1, vilket möjliggör utgående videosignal från MHL-aktiverade mobila enheter som t.ex. Samsung Galaxy-surfplattor och smarttelefoner.


Du kommer att förvånas över den Ultra HD-bildkvalitet som denna video-switch bibehåller. 4K stöds av de senaste A/V-enheterna och ger fyra gånger högre upplösning än 1080p. Då switchen är bakåtkompatibel med HD 1080p, kan du dessutom vara säker på att alla typer av videokällor kommer att se bra ut i din digitala skyltningsapplikation.

Då HDMI-switchen är tillverkad av solid aluminium är den stabil och tung nog att förhindra att enheten lyfts upp eller glider omkring om de anslutna HDMI-kablarna stöts till eller flyttas. Då den är mycket liten är det dessutom lätt att integrera switchen i alla styrelserum, klassrum, hemmabiosystem och digitala skyltningsapplikationer.

Denna switch garanterar problemfri hantering med automatisk switching som känner av och väljer en nyansluten enhet. Automatisk switching uppmuntrar ett effektivt samarbete mellan kollegor genom att göra det enkelt att dela projektorn mellan flera olika källor i en styrelserums- eller klassrumsmiljö. VS421HD4K stöder även manuell hantering med hjälp av den medföljande IR-fjärrkontrollen eller den frontpanelens inbyggda vippströmbrytare direkt på enheten.

Switchen sparar dessutom tid vid installation med EDID-emulering som ser till att alla dina inbyggda inställningar som till exempel upplösning och uppdateringsfrekvens överförs mellan skärmen och videokällorna. EDID-emulering maximerar kompatibilitet med din 4K-skärm för en bekväm plug-and-play-installation.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Dela en 4K-tv eller projektor med fyra olika 4K-videokällor
- Samarbeta med kollegorna genom att ansluta flera användare till samma display och växla mellan inmatningsenheter
- Använd i digitala skyltapplikationer för att visa flera källor vid olika tillfällen
- Använd i ditt hemmabiosystem för att ansluta fyra A/V-enheter till din tv, som t.ex. Blu-ray-spelare, kabel-tv/satellitboxar och datorer

Funktioner

- Häpnadsväckande bildkvalitet med stöd för Ultra HD 4K
- Solitt aluminiumhölje garanterar fixerat läge
- Problemfri hantering med automatisk 4-portsswitching
- 4x1 HDMI switch med MHL-stöd
- IR-fjärrkontroll medföljer
- 7.1 Surroundljud
- Liten storlek
- Vippströmbrytare på frontpanelen
- EDID-emulering

Hårdvara

Garantipolicy

2 Years

AV-ingång	HDMI
Portar	4
AV-utgång	HDMI
Audio	Ja
Industristandarder	HDMI 1.4

Prestanda

Video Revision	MHL 2.0
Maximal digital upplösning	4K @ 30 Hz
Stödda upplösningar	3840x2160 (4K) 2560x1600 1920x1200 1920x1080 (1080p) 1280x720 (720p)
Stöd för widescreen	Ja
Audio-specifikationer	7.1 surroundljud

Kontakt(er)

Connector A	4 - HDMI (19-stifts)
Connector B	1 - HDMI (19-stifts)

Indikatorer

LED-indikatorer	1 - Ström-LED 4 - Vald port LED (1 / 2 / 3 / 4)
-----------------	--

Ström

Strömkälla	AC-adapter medföljer
Inspänning	100 - 240 AC
Inström	1 A
Utspänning	12V DC

	Utström	3 A
	Polaritet på mittpol	Positiv
	Strömförbrukning	36
Miljö		
	Drifttemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Förvaringstemperatur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Luftfuktighet	5 % till 90 %
Utseende		
	Färg	Svart
	Kabinetttyp	Aluminium
	Produktlängd	5.5 in [13.9 cm]
	Produktbredd	3.3 in [8.5 cm]
	Produkthöjd	0.6 in [1.4 cm]
	Produktvikt	9.9 oz [280.0 g]
Förpackning		
	Förpackningsantal	1
	Paketets längd	8.5 in [21.6 cm]
	Package Width	5.8 in [14.7 cm]
	Paketets höjd	2.0 in [5.2 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	1.2 lb [0.5 kg]
Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	1 - 4-portars 4K HDMI-switch
		1 - IR-kabel
		1 - Fjärrkontroll
		1 - universell strömadapter (NA/EU/UK/AU)

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.