

Distributore Matrice Switch HDMI 4x1 con opzione Picture and Picture (PAP) o
Maxischermo - 1080p

ID prodotto: VS421HDPIP



Lo switch video HDMI a 4 porte VS421HDPIP con Picture-and-Picture (PAP) consente di collegare quattro sorgenti video HDMI a un singolo display HDMI con il vantaggio aggiunto di poter riprodurre tutte le 4 sorgenti video sul proprio display contemporaneamente con video combinato.

Lo switch multiplexing split-screen offre la flessibilità di uno switch video a 4 porte con in più il vantaggio di poter combinare due, tre o quattro sorgenti sul proprio display di uscita. Lo switch supporta tre diverse modalità picture-and-picture per display: Modalità matrice (1x1)/Modalità doppia (2x1)/Modalità quadrupla (4x1).

L'installazione di uno switch VS421HDPIP in sala riunioni o in un sistema di segnaletica digitale consente di aumentare notevolmente le possibilità di comunicazione. Lo switch picture-and-picture non solo quadruplica le porte di comunicazione, ma permette anche di regolare le sorgenti video da remoto tramite la rete TCP/IP locale o il telecomando a infrarossi fornito in dotazione.

VS421HDPIP è uno switch video flessibile in grado di migliorare qualsiasi applicazione display video. La tecnologia picture-and-picture consente di condividere fino a quattro immagini distinte sullo stesso schermo, riducendo lo spazio di visualizzazione richiesto dal video e consentendo di risparmiare e impedire sprechi sull'acquisto di display aggiuntivi in applicazioni di pubblicità digitale. Per il monitoraggio di sicurezza è possibile combinare quattro sorgenti video in un singolo display per una visualizzazione complessiva migliore; è inoltre possibile ingrandire un singolo feed per uno sguardo ravvicinato. L'occorrente per il montaggio e' incluso per offrire opzioni di installazione versatili, garantendo un'installazione ordinata e professionale.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- La soluzione ideale per la propria sala riunioni per consentire configurazioni multischermo e condividere più idee
- Con le applicazioni di pubblicità digitale fornisce più sorgenti video sullo stesso schermo
- L'ideale per collegare/commutare più sorgenti per strutture Test Bench, data center, Help Desk e luoghi di trasmissione video

Caratteristiche

- Consente di risparmiare sui costi e aumentare la visibilità dello schermo combinando più ingressi su un singolo display HDMI
- Consente di personalizzare l'uscita con più modalità di visualizzazione per video combinati
- Hardware di montaggio incluso
- Supporta risoluzioni video fino a 1920x1200/1080p
- Controllo remoto tramite Telnet (rete TCIP/IP) o a infrarossi (telecomando incluso)
- Permette di scegliere quale sorgente audio trasmettere tramite le sorgenti video combinate

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Ingresso AV	HDMI
Porte	4
Uscita AV	HDMI
Cablaggio	HDMI
Audio	Sì

Prestazioni

Risoluzioni digitali massime	1920x1200
------------------------------	-----------

Risoluzioni supportate	1920x1200 1920x1080 1280x720 640x480
Widescreen supportato	Sì
Specifiche audio	Audio surround 7.1

Connettore/i

Tipo/i connettori	1 - DB-9 (9 pin, D-Sub) 1 - RJ-45 1 - IrDA (infrarossi, SIR/FIR)
Connettore A	4 - HDMI (19 pin)
Connettore B	1 - HDMI (19 pin)

Alimentazione

Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso
Tensione ingresso	100 - 240 AC
Corrente ingresso	1 A
Tensione di uscita	12V DC
Corrente di uscita	3 A
Consumo energetico	36

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Alluminio
Lunghezza prodotto	17.1 in [43.5 cm]
Larghezza prodotto	9.8 in [25.0 cm]
Altezza prodotto	1.7 in [4.4 cm]

Peso prodotto 6.2 lb [2.8 kg]

Informazioni confezione

Lunghezza Confezione 22.9 in [58.1 cm]

Larghezza del Pacco 16.3 in [41.4 cm]

Altezza del Pacco 5.6 in [14.1 cm]

Peso spedizione (confezione) 9.5 lb [4.3 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Switch HDMI a 4 porte
	1 - Telecomando
	2 - Staffe di montaggio
	1 - adattatore di alimentazione universale (NA, UK, EU, ANZ)
	1 - Manuale di istruzioni

Informazioni sulla garanzia

Warranty 2 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.