

## 4-poorts HDMI switch met Picture-and-Picture Multiviewer

Productcode: VS421HDPIP



Met de VS421HDPIP 4-poorts HDMI videoswitch met Picture-and-Picture (PAP) kunt u vier HDMI-videobronnen aansluiten op één HDMI-scherm, terwijl u bovendien tegelijkertijd alle vier videobeelden op uw scherm kunt weergeven met gecombineerde video.

De multiplexswitch voor gesplitste schermen biedt u de flexibiliteit van een 4-poorts videoswitch met het extra voordeel dat u twee, drie of vier videobeelden op uw scherm kunt combineren. De switch ondersteunt drie verschillende Picture-and-Picture-modi per scherm: Matrix Mode (1x1) / Dual Mode (2x1) / Quad Mode (4x1).

De installatie van een VS421HDPIP in uw vergaderruimte of digital signage leidt tot een enorme toename van uw communicatiemogelijkheden. De Picture-and-Picture switch zorgt niet alleen voor een vereenvoudiging van uw communicatiekanalen, maar ook dat u uw videobronnen op afstand kunt bedienen via uw lokale TCP/IP-netwerk of de meegeleverde IR-afstandsbediening.

De VS421HDPIP is een flexibele videoswitch waarmee elke videoweergave kan worden verbeterd. Dankzij de Picture-and-Picture-technologie kunt u maximaal vier afzonderlijke beelden op hetzelfde scherm weergeven, waardoor u minder videoschermen nodig hebt en geen geld hoeft te verspillen aan extra schermen bij digitale reclame. Bij beveiligingstoepassingen kunt u vier videobeelden op één scherm combineren zodat u alles efficiënter kunt bekijken -- u kunt zelfs inzoomen op één videobeeld om deze nader te bekijken. Voor diverse installatieopties worden ook montagematerialen meegeleverd zodat een professionele installatie is gegarandeerd.

De VS421HDPIP wordt gedekt door een StarTech.com 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

### Certificaties, rapporten en compatibiliteit

## Toepassingen

- Voeg deze switch toe aan uw vergaderruimte voor meerdere schermen en deel meer ideeën
- Gebruik hem voor digitale reclame om meerdere videobeelden op hetzelfde scherm weer te geven
- Maak verbinding met en schakel tussen meerdere videobeelden in testruimtes, datacenters, helpdesks en video-uitzendgebouwen

## Eigenschappen

- Bespaar kosten en schermen door combinatie van meerdere ingangen op één HDMI-scherm
- Pas uw weergave aan uw wensen aan met meerdere weergavemodi voor het combineren van video
- Inclusief montage materialen
- Ondersteunt videoresoluties tot 1920x1200 / 1080p
- Afstandsbediening via Telnet (TCIP/IP-netwerk) of IR (inclusief afstandsbediening)
- Kies welke audiobron wordt weergegeven met uw gecombineerde videobeelden

---

### Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Poorten	4
AV-ingang	HDMI
AV-uitgang	HDMI
Bekabeling	HDMI
Audio	Ja

---

### Prestaties

Maximale digitale resoluties	1920x1200
Ondersteunde resoluties	1920x1200
	1920x1080
	1280x720
	640x480



Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Audiospecificaties	7.1 surround sound

---

Connector(en)

Type connector(en)	DB-9 (9-polig, D-Sub) RJ-45 IrDA (infrarood, SIR/FIR)
Connector A	HDMI (19-polig)
Connector B	HDMI (19-polig)

---

Voeding

Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	1 A
Uitgangsspanning	12V DC
Uitgangsstroom	3 A
Vermogensopname	36

---

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Aluminium
Lengte product	17.1 in [43.5 cm]
Breedte product	9.8 in [25.0 cm]
Hoogte product	1.7 in [44.0 mm]
Gewicht product	6.2 lb [2.8 kg]

---

Verpakkingsinformatie



Package Length	22.9 in [58.1 cm]
Package Width	16.3 in [41.4 cm]
Package Height	5.6 in [14.1 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	9.6 lb [4.3 kg]

---

Wat wordt er  
meegeleverd

Meegeleverd	4-poorts HDMI switch
	Afstandsbediening
	Montagesteunen
	universele voedingsadapter (NA, GB, EU, ANZ)
	Handleiding

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

