

Matrice Switch HDMI 4x4 con controllo Audio e Ethernet - Switch Video HDMI 4K 60Hz - Splitter HDMI 2.0 montabile a rack con telecomando

ID prodotto: VS424HD4K60



Questo switch matrice HDMI 4x4 consente di condividere quattro sorgenti video HDMI tra quattro display o proiettori indipendenti e di passare da una sorgente attiva a un'altra su ciascun dispositivo di visualizzazione.

Il commutatore switch HDMI fornisce prestazioni audio e video di alto livello, con contrasto superiore e immagini chiare e nitide. Grazie al supporto di risoluzioni fino a 4K a 60 Hz (formato pixel 4:4:4, profondità di colore a 8 bit) e HDR, lo switch matrice è l'ideale per convegni ed esposizioni fieristiche, ristoranti e aule, nonché applicazioni in campo medico/ospedaliero.

Lo switch HDMI 4K a 60 Hz è inoltre retrocompatibile con le versioni precedenti dello standard HDMI, caratteristica che ne consente facilmente l'utilizzo con i dispositivi e i display preesistenti.

Questo switch matrice 4x4 è dotato di una comoda commutazione tramite pulsanti, controllo tramite WebGUI e RS232, oltre a un display a LED sul pannello frontale per un agevole monitoraggio dello stato.

Poiché lo switch HDMI consente la commutazione di ogni ingresso, le diverse sorgenti audio/video possono essere visualizzate su ciascun output ed è possibile inviare una singola sorgente a tutti i display.

Lo switch matrice include un telecomando e un modulo extender a infrarossi che ne consente il pratico controllo a distanza. Grazie al design salvaspazio, offre la possibilità di installazione autonoma o con montaggio su rack (staffe incluse).

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Uscita e commutazione tra quattro sorgenti audio/video su quattro display indipendenti
- Creazione di un sistema di segnaletica digitale 4K
- Commutazione tra sorgenti e display nel corso di sessioni di formazione

Caratteristiche

- **SWITCHING FLESSIBILE:** condividete e commutate quattro ingressi HDMI tra quattro schermi HDMI con questo switch a matrice HDMI 4x4 che vi permette di scegliere quale sorgente selezionare su ciascun dispositivo di visualizzazione
- **RISOLUZIONE UHD:** questo splitter HDMI 4K 60Hz supporta il segnale video 4K reale e l'HDR per una qualità dell'immagine senza compromessi ed è dotato di una comoda commutazione a pulsante
- **AMPIA COMPATIBILITÀ:** questa matrice switch HDMI è dotata di supporto per la gestione EDID per una maggiore compatibilità con la sorgente video e il display
- **COMODA CONFIGURAZIONE:** Progettato per ottimizzare l'uso dello spazio a disposizione, questo selettore video a matrice HDMI 2.0 è disponibile sia in versione rack che in versione standalone e dispone di WebGUI e controllo RS232
- **LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI DELL'IT:** progettato e costruito per i professionisti dell'IT, questo switch HDMI è supportato per 2 anni, compresa l'assistenza tecnica gratuita a vita 24/5 in più lingue

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Ingresso AV	HDMI
Porte	4
Uscita AV	HDMI
Cablaggio	HDMI
Audio	Sì
Montaggio a rack	Sì

Standard del settore HDMI 2.0

Prestazioni

Risoluzioni digitali massime	3840 x 2160 @ 60Hz 4096 X 2160 @ 24Hz
Risoluzioni supportate	1920 x 1200 (1080p) 3840 x 2160 (UHD 4K) 4096 X 2160
Widescreen supportato	Sì
Larghezza di banda	18Gbps
Specifiche audio	Audio surround 7.1
MTBF	404.633 Ore

Connettore/i

Tipo/i connettori	1 - DB-9 (9 pin, D-Sub) 1 - RJ-45 1 - IrDA (infrarossi, SIR/FIR) 1 - USB Mini (4 pin)
Connettore A	4 - HDMI (19 pin)
Connettore B	4 - HDMI (19 pin)

Indicatori

Indicatori LED	1 - LED alimentazione 4 - LED porta attiva
----------------	---

Alimentazione

Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso
Tensione ingresso	100 - 240 AC
Corrente ingresso	1.5
Tensione di uscita	24 DC

Corrente di uscita 2.7

Ambientale

Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Temperatura di conservazione -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Umidità 20-90%

Caratteristiche fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Acciaio

Lunghezza prodotto 17.2 in [43.7 cm]

Larghezza prodotto 6.3 in [16.0 cm]

Altezza prodotto 1.7 in [4.3 cm]

Peso prodotto 4.5 lb [2.0 kg]

Informazioni confezione

Quantità confezione 1

Lunghezza Confezione 18.5 in [47.0 cm]

Larghezza del Pacco 9.4 in [23.9 cm]

Altezza del Pacco 3.9 in [9.9 cm]

Peso spedizione (confezione) 8.1 lb [3.7 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione 1 - Switch matrice HDMI

1 - Telecomando

1 - Ricevitore a infrarossi

2 - Staffe di montaggio

1 - adattatore di alimentazione universale (NA/JP, EU,
UK, ANZ)

1 - Manuale utente

Informazioni sulla
garanzia

Warranty

2 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.