

4HE Wandmontage Rack - 19 Zoll Wandmontage-Netzwerk-Rack - 35cm tief (Low Profile) - Wandmontage-Patch-Panel-Halterung für Netzwerk-Switches, IT-Geräte - 20kg Traglast

Produkt-ID: WALLMOUNT4



Die 4U 35 cm tiefe Wandhalterung für Patchpanels und Netzwerkgeräte ist eine robuste und zuverlässige Möglichkeit zur Unterbringung von Geräten, mit der Sie Daten-/IT-Geräte an der Wand bis zu einem Gesamtgewicht von 20 kg montieren können. . Da es keinerlei Stellfläche belegt, ist es die perfekte Lösung für Ihre Small Office/Home Office oder einen Serverraum, wo nur begrenzt Platz zur Verfügung steht.

Die Montagehalterung ist aus Stahl gefertigt und eignet sich für die Montage von Patchpanels oder anderen schlanken 48 cm-Rack-Geräten an einer Wand sowie zur Organisation von Kabeln oder Geräten in Ihrem Netzwerkschrank, Schaltschrank, Back-Office oder IDF. Die robuste Stahlkonstruktion ist besonders hilfreich für die Langlebigkeit in rauen Umgebungen. Die Montagelöcher des Wand-Racks mit offenem Rahmen sind im Abstand von 40 cm positioniert. Passend für typische Trockenbauwände, um eine einfache und sichere Wandbefestigung zu gewährleisten.

Um Ihnen die mühsame Suche nach separaten Montage-Kleinteilen zu ersparen, gehören Käfigmuttern und Schrauben zum Lieferumfang der Wandmontagehalterung. Die Halterung ist ideal geeignet für die Montage von Geräten mit einer Tiefe von 30 cm oder weniger, um sicherzustellen, dass Platz für die Verkabelung vorhanden ist.

Das Modell WALLMOUNT4 wird von StarTech.com mit einer lebenslangen Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Wandmontage von Patchpanels und anderen schlanken 19-Zoll-Rackmount-Geräten

Merkmale

- **4U WANDMONTAGE-RACK:** Dieses 48 cm breite, flache Wandmontage-Rack hat eine maximale Montagetiefe von 35 cm, empfohlen für Netzwerkgeräte bis zu einer Tiefe von 30 cm, wobei 4 cm für die Kabelführung übrig bleiben; maximale Gewichtskapazität von 20 kg
- **EINFACH ZU INSTALLIEREN:** Die 4U Wandmontage-Patchpanel-Halterung wird komplett montiert und vollständig mit 16x M6 Schrauben und 16x M6 Käfigmuttern für eine einfachere Installation der Ausrüstung geliefert, um Ihnen den Aufwand der Beschaffung von separatem Montagematerial zu ersparen
- **KALTGEWALZTE STAHLKONSTRUKTION:** Das Data Rack zur Wandmontage verfügt über ein robustes Stahl-Design für ultimative Langlebigkeit und eine sichere und robuste Montagelösung. Es enthält Befestigungsmaterial für die Wandmontage und wird mit 16 cm Bolzen mit Montagelöchern angebracht.
- **EINFACHES KABELMANAGEMENT:** Die kleine Patchpanel-Wandmontagehalterung wurde mit Blick auf Effizienz entwickelt und verfügt über einen rückseitigen Zugang zur Kabelführung für eine einfache Kabelorganisation in Ihrem Netzwerkschrank, Serverraum, Verteilerschrank oder Klassenzimmer
- **STARTECH.COM VORTEIL:** IT-Profis entscheiden sich seit über 30 Jahren für StarTech.com; dieses 4U Wandmontage-Rack verfügt über eine lebenslange Garantie von StarTech.com und kostenlosen technischen Support rund um die Uhr an Werktagen in mehreren Sprachen in Nordamerika.

Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Wandmontierbar	Ja
Rack-Typ	2-Pfosten
Rahmentyp	Open Frame
U-Höhe	4U
Besondere Funktionen	Wird vollständig montiert geliefert
	U-Markierungen
	Wandaufhängung möglich
	Erdungsöse(n)
Montageschienenprofil	L-Shape

Mounting Hole Types Quadratisch (für Käfigmuttern)

Industrienormen EIA/ECA-310-E

Leistung

Weight Capacity 44.2 lb [20 kg]

Physische
Eigenschaften

Farbe Schwarz

Construction Material Stahl

Gehäusetyp Stahl

Produktlänge 13.8 in [35.0 cm]

Produktbreite 19.6 in [49.8 cm]

Produkthöhe 7.2 in [18.4 cm]

Produktgewicht 10.9 lb [5.0 kg]

Max. Montagetiefe 13.8 in [35 cm]

Verpackungsinform
ationen

Package Length 15.2 in [38.7 cm]

Package Width 21.0 in [53.4 cm]

Package Height 9.1 in [23.0 cm]

Versandgewicht
(Verpackung) 11.0 lb [5.0 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten Wandhalterung für Patchpanel

 M6-Schrauben

 M6-Käfigmuttern

 M6-Unterlegscheiben aus Kunststoff

 Wandanker aus Kunststoff



Flachkopfschrauben M5-25

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

