

2 HE 19" Patchpanel Halteung mit Scharnier zur Wandmontage

Produkt-ID: WALLMOUNTH2



Das klappbare 2U-19-Zoll-Wandmontage-Slotblech WALLMOUNTH2 für Patchpanels ist 15 cm tief und robust, eine zuverlässige Lösung für die Wandmontage eines Patchpanels oder anderer schlanker 19-Zoll-Netzwerkgeräte.

Der Patchpanel-Wandhalter ist ausklappbar und bietet so einfachen Zugriff auf Konfigurationsknöpfe, Anschlüsse und Kabel. Die Wandmontagelöcher sind im Abstand von 40 cm zueinander angeordnet und ermöglichen dadurch eine Montage an fast jeder Wand, basierend auf dem üblichen Abstand von Leichtbauwandrahmen.

Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Wandmontage von Patchpanels und anderen schlanken 19-Zoll-Rackmount-Geräten

Merkmale

- Robuste Konstruktion aus kalt gewalztem Stahl
- 2U-Gehäusehöhe
- Klappbare Seitenblende für einfachen Zugang zu den Geräten

- Höchstlast 10 kg
- Die Bohrungen zur Wandbefestigung sind in einem Abstand von 16 Zoll ausgeführt, was die Stabilität erhöht und den Einbau in die handelsüblichen Ständerwände erleichtert

Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
Wandmontierbar	Ja
Rack-Typ	2-Pfosten
Rahmentyp	Open Frame
U-Höhe	2U
Montageschienenprofil	L-Shape
Mounting Hole Types	Quadratisch (für Käfigmuttern)
Industrienormen	EIA/ECA-310-E

Leistung

Weight Capacity	22.1 lb [10 kg]
-----------------	-----------------

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Construction Material	Stahl

Product Measurements

Produktlänge	5.9 in [15.1 cm]
Produktbreite	19.7 in [50.1 cm]
Produkthöhe	3.5 in [88.0 mm]
Produktgewicht	2.6 lb [1.2 kg]
Max. Montagetiefe	5.8 in [14.8 cm]

Verpackungsinformationen



Flache Verpackung (Montage erforderlich)	Nein
Package Length	20.2 in [51.4 cm]
Package Width	7.0 in [17.8 cm]
Package Height	4.0 in [10.1 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	35.3 oz [1000.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	Wandmontage-Rack
	M6-Schrauben
	M6-Käfigmuttern
	Kunststoffunterlegscheiben
	Wandschrauben
	Kunststoffanker

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

