

Wireless WiFi HDMI Extender mit Audio - HDMI über Lan

Produkt-ID: WIFI2HD2



Mit dem WIFI2HD2 HDMI® über Wi-Fi-Adapter können Sie über ein drahtloses IP-Netzwerk ein HDMI-Audio/-Video-Signal von einem Laptop oder Desktop-Computer an einen entfernten Projektor oder ein entferntes Display senden.

Anders als andere Wireless Video-Lösungen, für die Geräte an beiden Enden der Verbindung benötigt werden, ist der WIFI2HD2 ein einziges kompaktes Gerät, das am entfernten Display/Projektor platziert werden kann, und somit hervorragend für Geschäftsanwendungen wie Präsentationen geeignet ist. Die mitgelieferte Software muss lediglich auf einem Computer installiert werden, um den WIFI2HD2 verwenden zu können.

Der HDMI über WiFi-Extender ist kompatibel mit Wireless-N (IEEE 802.11n) und abwärts kompatibel mit Wireless-G (802.11g)-Netzwerken, und unterstützt Auflösungen bis zu 1080p für optimale Video- und Audioqualität. Der Extender verfügt auch über einen integrierten USB-Port zum Anschließen von Tastatur/Maus.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Zeigen Sie Tabellen und Diagramme drahtlos auf einem Monitor oder Projektor an
- Präsentieren Sie Multimedia auf HDMI-Displays auf Messen und Verkaufsshows ohne das Verlegen von Kabeln

Merkmale

- Unterstützt Auflösungen von bis zu 1080p
- Optionaler RJ-45-Ethernet-Port für LAN-Konnektivität
- Integrierter USB-Port zum Anschließen von Maus/Tastatur
- Kompatibel mit IEEE 802.11n/g-Drahtlos-Adapttern
- Drahtlose Übertragung über bis zu 55 m an offenen Standorten

Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
Ports	1
AV-Ausgang	HDMI
Kabel	Drahtlos
Audio	Ja
Industrienormen	IEEE 802.11n Draft 3.0, IEEE 802.11g
Reihenschaltung	Nein

Leistung

Unterstützte Auflösungen	Standard: 1600x1200, 1280x1024, 1280x768, 1024x768, 800x600 Widescreen: 1920x1080, 1680x1050, 1440x900, 1366x768, 1280x800, 1280x720
Frequenzbereich	5 GHz ISM Bands (5.15-5.85 GHz) 2.4 GHz ISM Bands (2.412~2.484 GHz)
Allgemeine	Hinweis: 1080p Videoauflösung wird nur von Intel® HD

Spezifikationen Family-Grafikadaptern (HD 2000 oder höher) unterstützt. Alle anderen Grafikadapter sind auf 720p beschränkt.

Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - RJ-45
	1 - Wireless G (IEEE 802.11g)
	1 - Wireless N (IEEE 802.11n)
Steckverbinder B	1 - HDMI (19-polig)
	2 - USB 2.0 Typ-A (4 pin, 480Mbit/s)
	1 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen)

Software

Betriebssystemkompatibilität	Windows® 8 (32/64)/ 7 (32x64-bit)/ Vista (32/64)/ XP (32/64)NOTE: The PC2TV software is not compatible with Windows® 8.1
------------------------------	--

Spezielle Hinweise/Anforderungen

Hinweis	Die PC2TV-Software ist nicht mit Windows® 8.1 kompatibel
---------	--

Anzeiger

LED-Anzeiger	1 - Strom
--------------	-----------

Strom

Stromversorgung	Mit Netzadapter
Eingangsspannung	100 - 240 AC
Eingangsstrom	0.2A
Ausgangsspannung	5 DC
Ausgangsstrom	1A
Polarität der Mittelspitze	Positiv
Steckertyp	M

Stromverbrauch 5

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusetyp	Kunststoff
Kabellänge	5.1 in [130 mm]
Produktlänge	2.8 in [72 mm]
Produktbreite	2.2 in [5.5 cm]
Produkthöhe	1.1 in [2.7 cm]
Produktgewicht	4.9 oz [140 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	9.0 in [22.9 cm]
Paketbreite	6.0 in [15.3 cm]
Pakethöhe	3.6 in [91 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	0.9 lb [0.4 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - WiFi auf HDMI-Konverter
	1 - Universal-Netzadapter (NA/UK/EU)
	1 - Installations-CD
	1 - Anleitung

Garantieinformationen

Warranty	2 Jahre
----------	---------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.