

Draadloze scherm adapter met HDMI - 1080p - wireless HDMI display adapter

Productcode: WIFI2HDMCGE



Toon de inhoud van uw smartphone, tablet of laptop draadloos op een HDMI-scherm met behulp van deze draadloze Miracast- en WiDi-adapter. De HDMI-over-draadloos-adapter biedt native ondersteuning van Miracast of WiDi mobiele apparaten zoals Android smartphones & tablets en Windows® 8.1 laptops, Ultrabooks & Surface tablets. Bij de WiDi-ontvanger wordt ook extra software geleverd zodat hij gegarandeerd compatibel is met Windows-computers via een standaard wifi- of vaste LAN-verbinding.

Houd uw vergaderruimte netjes en zonder kabelwarboel door uw HDMI-projector op bijna elk mobiel apparaat aan te sluiten. Met native ondersteuning van een breed scala aan Miracast- en WiDi-smartphones en -tablets inclusief Samsung-apparaten met All-share & Screen Mirror software, is deze Miracast-ontvanger bij uitstek geschikt voor BYOD (Bring Your Own Device)-applicaties op kantoor en in vergaderruimtes.

Werk samen met uw collega's door uw scherm moeiteloos en draadloos met verschillende videobronnen te delen en daartussen te schakelen. De Miracast-/WiDi-adapter heeft een intuïtieve interface die probleemloze bediening garandeert.

Uw mobiele apparaat is ontworpen om mobiel te zijn. Dit betekent dat het scherm te klein is om met meer dan twee personen te delen. Presenteer grote ideeën op het grote scherm vanaf het comfort en de mobiliteit van uw eigen smartphone, tablet of laptop.

De WIFI2HDMCGE wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Voor het weergeven van audio/video-inhoud zoals een presentatie van uw smartphone of tablet op een projector in een vergaderruimte
- Delen van foto's of video met audio vanaf uw smartphone of tablet met uw thuisbioscoopstelsel
- Weergave van multimediapresentaties op HDMI-schermen tijdens vakbeurzen en verkoopshows vanaf een mobiele smartphone of tablet

Eigenschappen

- Native compatibiliteit met honderden apparaten (Miracast / WiDi)
- Software meegeleverd voor compatibiliteit met aanvullende apparaten (Windows)
- Geïntegreerde mediaserver voor draadloze of USB-opslagapparaten
- HDMI-uitgang met 1080p ondersteuning
- Optionele LAN-poort voor apparaten met vaste netwerkverbinding
- Optionele analoge audio/video-uitgang via meegeleverde kabel

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Poorten	1
AV-ingang	HDMI
AV-uitgang	HDMI
Bekabeling	Draadloos
Audio	Ja

Prestaties

Maximale digitale resoluties	1920x1080/1080p
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Algemene specificaties	Ondersteunde bestandsformaten in Media Server Mode: AVI, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-TS, MPEG-4, 3GP, 3GP2, MOV, WMV en DVR-MS



Connector(en)

Connector A	Draadloos N (IEEE 802.11n)
Connector B	USB Type-A (4-polig) USB 2.0
	HDMI (19-polig)
	RJ-45
	3,5 mm mini-jack (3 standen)

Software

Besturingssystemen	Windows® 10 (32/64)
	Windows® 8 / 8.1 (32/64)
	Windows 7(32/64)
	Windows Vista (32/64)
	Android (v.4.3 and above)

Indicatoren

LED-indicatoren	LED voor voeding / activiteit
-----------------	-------------------------------

Voeding

Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Uitgangsspanning	5 DC
Uitgangsstroom	1A
Vermogensopname	5

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 45°C (32°F to 131°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid	20%~80%

Fysieke



eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Kunststof
Lengte product	3.3 in [84 mm]
Breedte product	2.5 in [64 mm]
Hoogte product	0.9 in [24 mm]
Gewicht product	2.8 oz [80 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	9.8 in [25 cm]
Package Width	7.5 in [19 cm]
Package Height	2.1 in [53 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	19.2 oz [543 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	<p>Draadloze schermadapter</p> <p>USB-kabel naar voedingsadapterpoort (optioneel voor USB-voeding)</p> <p>1 4-positie A/V-kabel</p> <p>Installatie-cd voor software</p> <p>Voedingsadapter</p>
-------------	--

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

