

Cat6 Ethernet Kabel - Verlegekabel - 305m - CMR eingestuft - Schwarz

Produkt-ID: WIR6CMRBK



Diese Rolle von Cat6-Kabel liefert zuverlässige Gigabit-Netzwerkverbindungen und garantiert damit ein hohes Leistungsvermögen für Ihre anspruchsvollen Ethernet-Anwendungen. Das Cat6-Kabel besitzt eine Riser-Zulassung für Montage in Wänden.

Dieses Cat-6-Kabel wurde für CMR-Riser-Installationen geprüft und eignet sich ideal für die Montage in Wänden zwischen Boden- und Aufzugsschacht-Kabelführungen, die CMR-Brandschutzzulassung erfordern.

Unsere Kabel werden aus hochwertigen Kupferleitern gefertigt und wurden sorgfältig entwickelt und getestet für akzeptable Nah-Nebensprechen-Werte (Near-End Crosstalk - NEXT).

Sorgen Sie mithilfe von Kabeln, die aus Kupfer mit 23 AWG (US-amerikanischer Leitungsdrahtstärke) bestehen, für hohe Leistungsfähigkeit bei Ihren anspruchsvollen Ethernet-Anwendungen, wie z. B. Power-over-Ethernet und 4K- oder 1080p-Videostreaming.

Das WIR6CMRBK liefert zuverlässige Leistung und wird von StarTech.com mit einer lebenslangen Garantie angeboten.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Für Riser-Installations-Führungen z. B. in Wänden, zwischen Stockwerken und Aufzugsschächten konzipiert, in denen CMR-Brandschutzzulassung erforderlich ist
- Übermitteln von Daten, Sprache und Video über Gigabit-Netzwerke

Merkmale

- UL CMR-Riser-Brandschutzgrad
- Unterstützt zuverlässige 550-MHz-/1-Gbit/s-Ethernet-Netzwerkverbindungen
- Sorgfältig entwickelt und getestet für akzeptable Nah-Nebensprechen-Werte (Near End Crosstalk - NEXT)
- ETL-verifiziert
- Hochwertiger 23-mm²-Kupferdraht

Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Feuerwiderstandsklasse	Ausgelegt gemäß CMR (Riser) e

Leistung

Max. Datenübertragungsrate	10BASET über 1000BASET Ethernet
Kabelnennwerte	CAT6 550 MHz

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Drahtstärke	23 AWG
Leitungstyp	Massives Kupfer
Kabellänge	1000.0 ft [304.9 m]
Produktlänge	1000.0 ft [304.9 m]
Produktgewicht	28.1 lb [12.7 kg]

Verpackungsinformationen



Package Length	17.7 in [45 cm]
Package Width	17.7 in [45 cm]
Package Height	8.3 in [21 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	30.9 lb [14 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	Rolle von Cat6-Kabel
--------------------	----------------------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

