

Manga de Gestión de Cables de 2m - Envoltura de Cable Flexible en Espiral - Maga Expandible 1,0-1,5" de Diámetro - Organizador/Protector/Corrector de Poliéster - Organizador de Cables Recortable Negro

ID del Producto: WKSTNCM



Este flexible y ligero conducto para la gestión de cables, fabricado en poliéster, constituye una solución fácil y económica de evitar el desorden de cables. Utilícelo para mantener sus cables organizados detrás del monitor de su ordenador, a la vez que facilita el acceso a los cables cuando sea necesario.

Solo tiene que abrir el conducto enrollado para guiar sus cables a través del mismo. Este flexible conducto se enrolla automáticamente para cubrir sus cables. También se puede expandir, como sea necesario, para cubrir cables adicionales. No se requieren herramientas y no es necesario que los cables estén desconectados del ordenador para insertarlos en el conducto de gestión de cables.

Mediante tijeras afiladas es posible cortar el conducto de gestión de cables a la medida que desee, para colocar sus cables ordenadamente debajo de su escritorio/mesa o centro multimedia.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Mantenga los cables organizados detrás de su ordenador, ya sea en un entorno de oficina en una empresa u oficina en casa

- Elimine el desorden de cables detrás del centro multimedia de su televisor

Características

- **ORGANIZADOR PROFESIONAL DE CABLES:** Mangas expansibles que ofrecen protección y reducen el desorden en su oficina, escritorio/mesa del ordenador, sala de servidores, oficina en casa; este elemento que mantiene ocultos los cables resulta ideal para cables de dispositivos audiovisuales, de alimentación, USB, etc.
- **AUTOENROLLABLE:** Manga para cables con diseño enrollable que permite que los cables se enruten o retiren independientemente, sin que haya que desconectarlos; la manga protectora de cables se autoenrolla a medida que se pasan los cables a través de ella
- **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** Longitud: 2m | Diámetro mínimo: 25,4mm | Diámetro máximo: 38,1mm | Diseño flexible | Poliéster| Ignífugo (UL94 V-0) | RoHS | Canaleta que mantiene ocultos los cables
- **LONGITUD AJUSTABLE:** Este tubo-manga ajustable (2m de longitud) para gestión de cables se puede cortar al largo necesario; conecte varios tubos si desea expandir y ajustar a elección esta solución de gestión de cables
- **VENTAJA DE STARTECH.COM:** Por más de 30 años, StarTech.com ha sido la elección preferida de los profesionales informáticos; producto avalado con la garantía de 2 años de StarTech.com, con soporte técnico gratuito, 24 horas/5 días a la semana

Rendimiento

Política de Garantía	2 Years
Especificaciones Generales	Se expande de 25mm a 38mm

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Polyester
Longitud del Producto	6.6 ft [2.0 m]
Ancho del Producto	1.0 in [2.5 cm]
Altura del Producto	1.0 in [2.5 cm]
Peso del Producto	3.0 oz [85.0 g]

Información de la

Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	9.5 in [24.2 cm]
Ancho de la Caja	11.8 in [30.0 cm]
Altura de la Caja	2.1 in [5.3 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	3.5 oz [100.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Manga para gestión de cables
---------------------	----------------------------------

Información Acerca de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.