

HDMI auf USB-C Video Capture Gerät 1080p 60fps - UVC - Externes USB 3.0 Typ C Aufnahme-/Live-Streaming - HDMI Audio/Video Recorder Adapter - Funktioniert mit USB-C/USB-A/Thunderbolt 3

Produkt-ID: UVCHDCAP



Mit diesem HDMI® auf USB-C™ -Videoaufnahmegerät können Sie HDMI-Videos auf Ihren USB-C-, USB-A- oder Thunderbolt™ 3 -Computer aufnehmen.

Für eine unkomplizierte Aufnahme können Sie das HDMI-Aufnahmegerät installieren, indem Sie es einfach an Ihren Computer anschließen. Das Aufnahmegerät verfügt über USB Video Class (UVC), ein Standard für Videoaufnahmen, der standardmäßig von Mac, Windows® und Linux® unterstützt wird. Im Gegensatz zu anderen Aufnahmegeräten, die eine proprietäre Treiber-Installation erfordern, wird die Installation bei UVC-basierten Aufnahmegeräten automatisch ausgeführt, die so wortwörtlich eine Plug-and-Play-Lösung darstellen. Mit diesem Aufnahmegerät sind Sie nicht an die mitgelieferte Software gebunden. Sie können jede beliebige Software von Drittanbietern verwenden, die UVC-kompatible Rahmen verwendet, wie z. B. Quicktime oder DirectShow®.

Nehmen Sie 1080p-Videos mit 60 FPS (Bilder (Frames) pro Sekunde) von Ihrem Windows-PC, Ihrer Spielekonsole, Ihrer Kamera (und mehr) auf, um Ihre Inhalte zu speichern, zu teilen oder zu bearbeiten. Nehmen Sie Meetings, Präsentationen, Konferenzgespräche und Bilder von Sicherheitsanlagen direkt auf Ihrem Computer auf.

Streamen Sie Videos über das Internet mit Twitch™ oder anderen Streaming-Plattformen von Drittanbietern. Mit der mitgelieferten Software oder UVC-kompatibler Software von Drittanbietern wie z. B. Open Broadcaster Software (OBS), können Sie Videos live über das Internet mit Video-Streaming-Plattformen von Drittanbietern senden.

Hinweis: Dieses Gerät ist HDCP-konform und erfasst keine kopiergeschützten Videos, wie z. B. Blu-rays oder die Videoausgabe von Mac-Computern. Dieses Gerät nimmt jedoch Videos auf Mac-Computer und unverschlüsselte Videos auf.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität



## Anwendungen

- Nehmen Sie Meetings, Präsentationen oder Konferenzgespräche direkt an Ihrem Computer auf
- Laden Sie aufgezeichnete Videos hoch, oder übertragen Sie Ihr Signal live an jede Online-Video-Plattform
- Nehmen Sie Schulungsvideos oder Tutorials an Ihrem Laptop oder Ihrer Spielekonsole auf

## Merkmale

- **HD VIDEO ERFASSUNG:** Busbetriebenes USB 3.0 Erfassungsgerät erfasst HDMI Video auf USB-C, TB3 oder USB-A Computer mit niedriger Latenz | 1080p 60fps, 3,5 mm 2 Kanal Audio, HDMI Passthrough, H.264 Softwarecodierung (MJPEG/MPEG-2/MPEG-4)
- **USB-VIDEOKLASSE:** UVC (USB Video Class) sorgt für eine einfache Einrichtung ohne Treiber, automatische Installation unter Windows (8 und höher), Mac (10.11 und höher) und Linux (4.x LTS); Erfassungsgerät ist mit DirectShow- und QuickTime-Anwendungen kompatibel
- **ANWENDUNGEN:** Erleben Sie HDMI Wiedergabe während der Aufzeichnung von Konferenzen, Kameras oder Live Streaming mit 1080p60 mit Streamcatcher oder Drittanbieter Software(OBS); Live Streaming auf YouTube/Plattformen mit RTSP/RTMP; Arbeitet mit Teams & Zoom
- **TRAGBAR & LANGLEBIG:** Der kompakte und leichte Bildschirmschreiber-Adapter aus Aluminium lässt sich leicht aus einem Medienraum, Klassenzimmer oder Aufnahmestudio mitnehmen, sodass Sie das Gerät direkt an einen Laptop/Desktop Computer anschließen können
- **KOMPATIBILITÄT:** Externe Video-Capture-Karte inklusive Stream Catcher-Software funktioniert mit Windows; HDCP-kompatibel, erfasst keine geschützten Video-Inhalte wie Blu-ray oder Video-Ausgabe von einem Mac

## Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
AV-Eingang	HDMI
AV-Ausgang	USB
Audio	Ja
Industrienormen	MPEG4 (H.264) USB Video Class (UVC)
Chipset-ID	Mstar - MST3363CNK-170

## Leistung

Max. Digitalauflösungen	1920 x 1080 60 FPS
Unterstützte Auflösungen	1920 x 1080, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600
Breitbild unterstützt	Ja
Audiospezifikationen	2-Kanal-Stereo-Audio
MTBF	2.878.791 Stunden

## Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - HDMI (19-polig) 1 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen)
Steckverbinder B	1 - USB 3.2 Typ-B (9-polig, Gen 1, 5Gbit/s)

## Software

Betriebssystemkompatibilität	Windows® 8, 8.1, 10, 11 macOS 10.11 bis 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0 Linux 4.x und höher - Nur LTS Versionen
------------------------------	---

## Spezielle Hinweise/Anforderungen

Hinweis	Ein Computer, der USB 3.0 oder höher unterstützt, wird benötigt. Dieses Produkt funktioniert nicht mit USB 2.0- oder 1.1-Controllern.
---------	---

---

Strom

Eingangsspannung	5V DC
Ausgangsspannung	5 DC

---

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0°C to 40°C
Lagertemperatur	-5°C to 40°C
Feuchtigkeit	20 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend

---

Physische Eigenschaften

Farbe	Silver & Black
Produktlänge	3.6 in [9.2 cm]
Produktbreite	2.4 in [6.0 cm]
Produkthöhe	0.9 in [2.3 cm]
Produktgewicht	3.0 oz [86.0 g]

---

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	8.7 in [22.0 cm]
Paketbreite	6.0 in [15.3 cm]
Pakethöhe	2.2 in [5.6 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	14.1 oz [400.0 g]

---

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - Aufnahmegerät
	1 - USB-C auf USB-B-Kabel (1 m)
	1 - USB-A auf USB-B-Kabel (1 m)

1 - HDMI-Kabel (1 m)

1 - Kurzanleitung

---

Garantieinformationen

Warranty

2 Jahre

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.