

2m VGA auf HDMI Adapter mit USB-Audio - 1080p - Adapterkabel - aktiv - Stecker / Stecker

Produkt-ID: VGA2HDMM2M



Mit diesem 2 m langen VGA-auf-HDMI-Adapterkabel können Sie den VGA-Ausgang Ihres Desktop-PCs oder Laptops ohne zusätzliche Kabel direkt an einen HDMI-Eingang eines Monitors, Fernsehers oder Projektors anschließen.


Der aktive VGA-auf-HDMI-Konverter passt Ihren VGA-Videoausgang an die steigende Anzahl von Displays und Projektoren an, die nur HDMI unterstützen.

Nicht alle VGA-Konverter sind gleich. Dieses VGA-auf-HDMI-Konverterkabel sorgt dafür, dass Sie die höchste Videoqualität Ihres VGA-Ausgangs mit Unterstützung für Auflösungen bis zu 1920 x 1080 (1080p) nutzen können.

Für eine problemlose Einrichtung ermöglicht das Videokabel VGA (Stecker) auf HDMI (Stecker) eine Plug-and-Play-Installation. Außerdem wird das Gerät über den USB-Port des Computers mit einem integrierten USB-Netzkabel mit Strom versorgt. Der VGA-auf-HDMI-Adapter funktioniert mit jedem Computer-Betriebssystem. Wenn Sie jedoch mit einem Windows®-PC arbeiten, unterstützt der Adapter auch natives USB-Audio. Mit dieser Funktion können Sie Audio und Videos über HDMI ausgeben.

Bei StarTech.com führen wir umfassende Kompatibilitäts- und Leistungstests für alle unsere Produkte durch, um sicherzustellen, dass wir die Branchenstandards erfüllen oder übertreffen und IT-Profis qualitativ hochwertige Produkte anbieten. Unsere lokalen technischen Berater von StarTech.com verfügen über umfassende Produktkenntnisse und arbeiten direkt mit unseren Ingenieuren von StarTech.com zusammen, um unsere Kunden sowohl vor als auch nach dem Verkauf zu unterstützen.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Schließen Sie ein älteres VGA-fähiges Gerät an ein neueres HDMI-Display an
- Schließen Sie Ihren VGA-fähigen Computer an ein HDMI-Heimkinosystem an
- Teilen Sie Videoinhalte von einem VGA-fähigen Computer auf einen HDMI-TV oder -Projektor

Merkmale

- Unterstützt Videoauflösungen bis zu 1920 x 1080
- Plug and Play-Installation
- USB-betrieben
- USB Audio
- EASY SETUP: Simply input a VGA signal & USB connection from your computer and the adapter cable outputs both sound & video over one HDMI signal; driverless setup on Windows, Linux, Chrome OS and MacOS

Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
Active or Passive Adapter	Aktiv
AV-Eingang	VGA
AV-Ausgang	HDMI
Audio	Ja
Chipset-ID	Micro Silicon - MS9282

Leistung

Video Revision	HDMI 1.4
Unterstützte Auflösungen	HDMI: 1920x1080 (1080p) / 60Hz Additional resolutions and refresh rates may be supported
Breitbild unterstützt	Ja
Audiospezifikationen	HDMI - 7.1-Kanal-Audio

Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - USB 2.0 Typ-A (4 pin, 480Mbit/s) 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub)
Steckverbinder B	1 - HDMI (19-polig)

Strom

Stromversorgung	USB-betrieben
-----------------	---------------

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Lagertemperatur	-10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Feuchtigkeit	5-90 % relative Luftfeuchtigkeit

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusetyp	Kunststoff
Produktlänge	6.6 ft [2.0 m]
Produktbreite	1.5 in [3.7 cm]
Produkthöhe	0.5 in [1.3 cm]
Produktgewicht	4.7 oz [134.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
------------	---

Paketlänge	8.7 in [22.0 cm]
Paketbreite	7.9 in [20.0 cm]
Pakethöhe	0.2 in [5.0 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	5.1 oz [144.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - VGA-auf-HDMI-Kabel
--------------------	------------------------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.