

Cable de 2m Adaptador VGA a HDMI - Alimentado por USB - 1080p

ID del Producto: VGA2HDMM2M



Este cable adaptador VGA a HDMI (2 metros) le permite conectar la salida VGA de su ordenador portátil o de sobremesa directamente a una entrada HDMI de un monitor, TV o proyector, sin necesidad de cables adicionales.


Este conversor VGA a HDMI activo le permite adaptar la salida de vídeo VGA, a fin de aumentar el número de pantallas y proyectores compatibles solo con HDMI.

No todos los conversores VGA son iguales. Este cable conversor VGA a HDMI le garantiza aprovechar al máximo la calidad de vídeo de su salida VGA, con compatibilidad con resoluciones de hasta 1920x1080 (1080p).

Para una configuración sencilla, el cable de vídeo VGA (macho) a HDMI (macho) ejecuta el modo plug-and-play de instalación. Además, el dispositivo incluye un cable integrado de alimentación por medio del puerto USB de su ordenador. El adaptador VGA a HDMI funciona con cualquier sistema informático, pero, en el caso de Windows®, el adaptador es compatible con audio USB nativo. Esta funcionalidad le permite la transmisión de señal de salida tanto de sonido, como de vídeo, a través de HDMI.

StarTech.com somete todos sus productos a pruebas sobre compatibilidad y rendimiento, a fin de garantizar que cumplen o sobrepasan las normas de la industria, para así ofrecer productos de la más alta calidad a los profesionales de informática. Los asesores técnicos locales de Startech.com tienen una amplia experiencia con los productos y trabajan directamente con los ingenieros de Startech.com para ofrecer a los clientes asistencia preventiva y postventa.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Conexión de un dispositivo equipado con VGA de generación anterior a una pantalla HDMI más moderna
- Conexión de un ordenador equipado con VGA a un sistema de cine en casa HDMI
- Uso compartido del contenido de vídeo de un ordenador equipado con VGA en un proyector o televisor HDMI

Características

- Soporte para resoluciones de vídeo de hasta 1920x1080
- Instalación plug-and-play
- Alimentado por USB
- Audio USB
- EASY SETUP: Simply input a VGA signal & USB connection from your computer and the adapter cable outputs both sound & video over one HDMI signal; driverless setup on Windows, Linux, Chrome OS and MacOS

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Active or Passive Adapter	Activo
Entrada A/V	VGA
Salida A/V	HDMI
Soporte de Audio	Sí
ID del Conjunto de Chips	Micro Silicon - MS9282

Rendimiento

Video Revision	HDMI 1.4
Resoluciones Admitidas	HDMI: 1920x1080 (1080p) / 60Hz Additional resolutions and refresh rates may be supported
Pantalla Plana Soportada	Sí
Especificaciones de Audio	HDMI - Audio de 7,1 canales

Conector(es)

Conector A	1 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps) 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
Conector B	1 - HDMI (19 pines)

Requisitos de Energía

Adaptador de Corriente Incluido	Alimentado por USB
---------------------------------	--------------------

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Humedad	HR de 5 %-90%

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Producto	6.6 ft [2.0 m]
Ancho del Producto	1.5 in [3.7 cm]
Altura del Producto	0.5 in [1.3 cm]

Peso del Producto 4.7 oz [134.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 8.0 in [20.2 cm]

Ancho de la Caja 7.7 in [19.6 cm]

Altura de la Caja 0.9 in [2.4 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 5.0 oz [142.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja 1 - Cable VGA a HDMI

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.