

Câble adaptateur VGA vers HDMI - 2 m - 1080p - Audio USB - Alimenté par USB

N° de produit: VGA2HDMM2M



Ce câble adaptateur VGA vers HDMI de 2 m vous permet de connecter la sortie VGA de votre ordinateur de bureau ou de votre ordinateur portable directement à une entrée HDMI d'un ordinateur, d'un téléviseur ou d'un projecteur sans nécessiter de câble supplémentaire.


Le convertisseur actif VGA vers HDMI adapte votre sortie vidéo VGA pour répondre aux besoins du nombre croissant d'écrans et de projecteurs qui disposent uniquement de ports HDMI.

Tous les convertisseurs VGA ne se valent pas. Ce convertisseur VGA vers HDMI vous permet de profiter de la meilleure qualité vidéo de votre sortie VGA, avec une prise en charge de résolutions pouvant atteindre 1920 x 1080 (1080p).

Pour une configuration simple, le câble vidéo VGA (mâle) vers HDMI (mâle) permet une installation plug-and-play. De plus, avec son câble d'alimentation USB intégré, l'appareil est alimenté par le port USB de votre ordinateur. L'adaptateur VGA vers HDMI fonctionne avec n'importe quel système d'exploitation d'ordinateur, mais lorsqu'il est utilisé avec un ordinateur Windows®, l'adaptateur prend également en charge l'audio USB natif. Cette fonctionnalité vous permet de diffuser à la fois le son & la vidéo en HDMI.

StarTech.com effectue des tests de compatibilité et de performance approfondis sur tous ses produits pour s'assurer de respecter ou dépasser les normes du secteur et de fournir des produits de haute qualité aux professionnels de l'informatique. Forts d'une vaste expertise des produits, nos conseillers techniques StarTech.com locaux travaillent directement avec nos ingénieurs de StarTech.com pour fournir une assistance à nos clients avant et après la vente.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Branchez un appareil VGA ancienne génération à un écran HDMI récent
- Raccordez votre ordinateur VGA à un système de home cinéma HDMI
- Envoyez des vidéos de votre ordinateur VGA vers un téléviseur ou un vidéoprojecteur HDMI

Spécifications techniques

- Prise en charge de résolutions vidéo pouvant atteindre 1920 x 1080
- Installation plug-and-play
- Alimentation par USB
- vers HDMI avec audio USB
- EASY SETUP: Simply input a VGA signal & USB connection from your computer and the adapter cable outputs both sound & video over one HDMI signal; driverless setup on Windows, Linux, Chrome OS and MacOS

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Active or Passive Adapter	Actif
Entrée AV	VGA
Sortie AV	HDMI
Prise en charge audio	Oui
ID du chipset	Micro Silicon - MS9282

Performance

Video Revision	HDMI 1.4
Résolutions prises en charge	HDMI: 1920x1080 (1080p) / 60Hz Additional resolutions and refresh rates may be supported
Prise en charge grand écran	Oui
Spécifications audio	HDMI - Signal audio 7.1

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps) 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité)
Connecteur B	1 - HDMI (19 broches)

Alimentation

Source d'alimentation	Alimentation par USB
-----------------------	----------------------

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage	-10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Humidité	Humidité relative de 5 % à 90 %

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Plastique
Longueur du produit	6.6 ft [2.0 m]
Largeur du produit	1.5 in [3.7 cm]
Hauteur du produit	0.5 in [1.3 cm]
Poids du produit	4.7 oz [134.0 g]

Informations

d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	8.0 in [20.2 cm]
Package Width	7.7 in [19.6 cm]
Package Height	0.9 in [2.4 cm]
Poids brut	5.0 oz [142.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Câble VGA vers HDMI
-----------------------	-------------------------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis