

VGA naar HDMI kabel adapter - USB-voeding - 1080p - 2 m

Productcode: VGA2HDMM2M



Met deze 2 m VGA naar HDMI omvormer kunt u de VGA-uitgang van uw desktop of laptop direct aansluiten op een HDMI-ingang van een scherm, tv of projector, zonder dat extra kabels noodzakelijk zijn.


De actieve VGA naar HDMI omvormer past uw VGA video-uitgang aan en maakt deze geschikt voor het toenemend aantal schermen en projectoren die alleen HDMI ondersteunen.

Niet alle VGA-converters worden op dezelfde manier gemaakt. Deze VGA naar HDMI omvormer kabel adapter zorgt gegarandeerd voor de hoogste videokwaliteit van uw VGA-uitgang, met ondersteuning van resoluties tot 1920x1080 (1080p).

Dankzij plug & play kan de VGA (mannelijk) naar HDMI (mannelijk) videokabel probleemloos worden geïnstalleerd. Bovendien wordt het apparaat via een geïntegreerde USB-voedingskabel gevoed via de USB-poort van uw computer. De VGA naar HDMI adapter werkt met elk computerbesturingssysteem, maar in combinatie met een Windows-computer ondersteunt de adapter native USB-audio. Met deze functie kunt u zowel geluid als video via HDMI weergeven.

StarTech.com producten zijn zorgvuldig ontworpen en grondig getest op compatibiliteit en prestatie, om te garanderen dat onze hoogwaardige producten voor IT professionals voldoen aan de industrienormen of deze te overtreffen. Onze StarTech.com technische adviseurs hebben een brede productkennis en bieden 24 uur van maandag t/m vrijdag ondersteuning (engelstalig) om alle klanten zowel vóór als na de aankoop te kunnen ondersteunen.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Sluit een ouder VGA-apparaat aan op een nieuwer HDMI-scherf
- Sluit uw VGA-computer aan op een HDMI-thuisbioscoopsteeem
- Deel video van uw VGA-computer op een HDMI-tv of -projector

Eigenschappen

- Ondersteunt videoresoluties tot 1920x1080
- Plug & play installatie
- Stroomvoorziening via USB- of Micro-B
- USB audio
- EASY SETUP: Simply input a VGA signal & USB connection from your computer and the adapter cable outputs both sound & video over one HDMI signal; driverless setup on Windows, Linux, Chrome OS and MacOS

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Active or Passive Adapter	Actief
AV-ingang	VGA
AV-uitgang	HDMI
Audio	Ja
Chipsetcode	Micro Silicon - MS9282

Prestaties

	Video Revision	HDMI 1.4
	Ondersteunde resoluties	HDMI: 1920x1080 (1080p) / 60Hz Additional resolutions and refresh rates may be supported
	Ondersteuning breedbeeld:	Ja
	Audiospecificaties	HDMI - 7.1 kanaals audio
Connector(en)		
	Connector A	1 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps) 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
	Connector B	1 - HDMI (19-polig)
Voeding		
	Voedingsbron	Gevoed via USB
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 55°C (14°F to 131°F)
	Vochtigheid	5%-90% RV
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Zwart
	Type behuizing	Kunststof
	Lengte product	6.6 ft [2.0 m]
	Breedte product	1.5 in [3.7 cm]
	Hoogte product	0.5 in [1.3 cm]
	Gewicht product	4.7 oz [134.0 g]
Verpakkingsinformatie		
	Verpakkingsaantal	1

Lengte Verpakking	8.0 in [20.2 cm]
Package Width	7.7 in [19.6 cm]
Package Height	0.9 in [2.4 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	5.0 oz [142.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - VGA naar HDMI kabel
-------------	-------------------------

Garantiebepalingen

Warranty	2 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.