

VGA till HDMI-skalare - 1920x1200

Produkt ID: VGA2HDPRO2



Denna VGA till HDMI®-konverterare och -skalare låter dig ansluta din analoga VGA videosignal till en digital HDMI-skärm. Den har en inbyggd videoskalare som justerar utsignalen till i stort sett vilken HDMI-skärm som helst. Den skalar signalen till din valda upplösning, upp till 1080p.

Konverteraren och skalaren har 3,5 mm och optiska audioingångar som låter dig kombinera audio i HDMI-sändningen. Skalaren skapar en digital signal vid höga upplösningar som är perfekt för att uppdatera äldre VGA-videoutrustning så att de fungerar med nyare HDMI-TV-apparater eller -projektorer.

Nya HDMI-skärmar har allt mer sällan stöd för videosignaler med lägre upplösning som till exempel 480i, 480p och 720p. Utan stöd för dessa vanliga VGA-upplösningar kan det hända att du inte kan använda en standardadapter för att ansluta din äldre videosignal till din nya skärm.

Denna konverterare låter dig fortsätta att använda din befintliga VGA-utrustning genom att skala videosignalen till en upplösning som är kompatibel med din nya HDMI-skärm. Om du skalar källan kan du uppgradera till en slimmad, ny HDMI-skärm och samtidigt behålla ditt pålitliga källmaterial för visning på mässor och i skyltfönster.

Uppgradera alla delar i din A/V-utrustning som kan vara kostnads- och tidskrävande. Behåller du din källa slipper du kostnaden och besväret med att köpa och konfigurera ny utrustning. Med VGA till HDMI-konverterare kan du förena gammal och ny teknik genom att konvertera din pålitliga VGA-källa till högupplöst HDMI.

Denna konverterare har automatisk identifiering av upplösning som minimerar installationstiden genom att undvika tråkig programmering. Dessutom har den en intuitiv meny på skärmen som låter dig anpassa insignalens parametrar för att snabbt välja och jämföra olika alternativ för utsignalen så att du får den bästa möjliga videolösning på en väldigt kort tidsperiod.

Obs.: Konverteraren sänder inte digitalt krypterat innehåll. Denna konverterare är en direkt ersättare för VGA2HDMI PRO.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Konvertera analog video och audio till digitalt HDMI-innehåll
- Lägg till din VGA-videokälla till en videosändningslösning som endast accepterar digitalt innehåll
- Se innehåll från en äldre dator på en HD-TV

Funktioner

- Anpassa din analoga VGA-källa så att den fungerar med en HDMI-skärm, med den inbyggda videoskalaren
- Slipp uppgradera din VGA-utrustning genom att skala källan till en HDMI-skärm
- Njut av problemfri användning med en intuitiv meny på skärmen och automatisk skärmidentifiering
- Stöder HD-upplösningar på upp till 1920x1200 eller 1080p
- Stöder ingångarna 3,5 mm analog audio eller SPDIF digital audio

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Active or Passive Adapter	Aktiv
AV-ingång	VGA
	3,5 mm stereoaudio
	Toslink

	AV-utgång	HDMI
		3,5 mm stereoaudio
		Toslink
	Audio	Ja
Prestanda		
	Maximal analog upplösning	1920 x 1200
	Stödda upplösningar	Widescreen(16/32 bit): 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1366x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720 Standard(16/32 bit): 1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1024x768, 800x600, 640x480
	Stöd för widescreen	Ja
	Audio-specifikationer	Stereoaudio i 2 kanaler (3,5 mm) 7.1-kanalers surroundljud (SPDIF)
Kontakt(er)		
	Connector A	1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) 1 - 3,5 mm minijack (3-polig)/Mini-Toslink (SPDIF, optisk) 1 - Toslink (SPDIF, optisk)
	Connector B	1 - HDMI (19-stifts) 1 - 3.5 mm minijack (3-polig) 1 - Toslink (SPDIF, optisk)
Indikatorer		
	LED-indikatorer	1 - Ström-LED
Ström		
	Strömkälla	AC-adapter medföljer

Inspänning	100 - 240 AC
Inström	0.6 A
Utspanning	5 DC
Utström	2.6 A
Polaritet på mittpol	Positiv
Kontakttyp	M
Strömförbrukning	13

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet	20~90 % RH (icke-kondenserande)

Utseende

Färg	Svart
Kabinettyp	Stål
Produktlängd	5.8 in [14.7 cm]
Produktbredd	4.0 in [10.2 cm]
Produkthöjd	1.0 in [2.5 cm]
Produktvikt	11.5 oz [326.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	11.2 in [28.4 cm]
Package Width	7.2 in [18.4 cm]
Paketets höjd	2.8 in [7.0 cm]
Fraktvikt (förpackning)	2.0 lb [0.9 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet

1 - VGA till HDMI-konverterare/-scaler

1 - 1,2 m VGA-kabel

1 - 3,5 mm till RCA-kabel, 1,8 m

1 - Universell strömadapter (US/UK/EU/AUS)

1 - Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.