

Convertisseur vidéo composite et S-Video vers HDMI avec audio - 720p

N° de produit: VID2HDCON2



Ce convertisseur S-Video ou composite vers HDMI® avec audio vous permet de connecter un appareil S-Video ou composite analogique, ainsi qu'un son RCA L/R, à votre moniteur ou téléviseur HDMI.

Doté d'un commutateur de sélection pratique pour une configuration facile, ce convertisseur vidéo compact S-Video ou composite vers HDMI s'installe rapidement et simplement, offrant une véritable expérience plug-and-play.

Ce convertisseur HDMI avec mise à l'échelle fonctionne avec les systèmes NTSC et PAL et prend en charge des résolutions de sortie allant jusqu'à 720p, s'intégrant ainsi parfaitement à presque tous les écrans.

En utilisant ce convertisseur analogique vers HDMI, vous pourrez continuer à utiliser vos équipements anciens (caméscope, lecteur DVD, etc.) avec votre écran ou moniteur HDMI, vous permettant ainsi d'économiser sur les coûts de mise à niveau de votre matériel. Il est idéal pour les salles de réunion, l'imagerie médicale et le visionnage d'anciennes vidéos personnelles sur votre écran HD ou téléviseur.

Ce boîtier de conversion AV (audio et vidéo) intègre une connexion audio RCA L/R qui combine les entrées audio et vidéo en une seule sortie HDMI, évitant ainsi l'inconvénient d'utiliser un câble audio distinct pour votre écran de destination.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Affichez des vidéos à partir de vos anciens lecteurs de DVD, consoles ou magnétoscopes sur un écran ou téléviseur HDMI
- Adaptez la vidéo VHS aux nouveaux téléviseurs HD de vos salles de classe
- Convertissez un équipement d'imagerie médicale ancienne génération pour un affichage sur des écrans d'ordinateur
- Affichez la sortie du caméscope sur les téléviseurs ou les écrans équipés d'une entrée HDMI
- Contrôlez vos caméras de surveillance avec des signaux analogiques composites à l'aide d'écrans ou de téléviseurs HDMI
- Permet la connexion des équipements vidéo existants à de nouveaux projecteurs dans les salles de réunion

Spécifications techniques

- **CONVERTIR VOTRE SIGNAL ANALOGIQUE** : Utilisez ce convertisseur S-Vidéo vers HDMI pour convertir et augmenter l'échelle de la S-Vidéo ou de l'entrée composite analogique vers la sortie vidéo HDMI
- **PROFITEZ D'UNE QUALITÉ D'IMAGE HAUTE DÉFINITION** : Avec la prise en charge des résolutions HD standard jusqu'à 720p, ce convertisseur AV vers HDMI vous garantit de ne pas avoir à sacrifier la qualité de l'image
- **COMPATIBILITÉ** : Ce boîtier de conversion audio-vidéo accepte les formats d'entrée NTSC et PAL, ce qui permet une conversion audio-vidéo transparente entre les différentes normes régionales pour une plus grande polyvalence
- **PLUG-AND-PLAY** : Pour faciliter l'installation, cet upscaler HDMI offre une conception purement matérielle, sans aucune installation logicielle requise
- **LE CHOIX DES PROFESSIONNELS DE L'IT** : Conçu et fabriqué pour les professionnels de l'informatique, cet adaptateur composite ou S Video vers HDMI est soutenu pendant deux ans et bénéficie d'une assistance technique multilingue gratuite à vie 24/5

Matériel

| | |
|---------------------------|-----------|
| Politique de garantie | 2 Years |
| Active or Passive Adapter | Actif |
| Entrée AV | Composite |

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| | Audio RCA |
| | S-Video |
| Sortie AV | HDMI |
| Prise en charge audio | Oui |
| Normes de l'industrie | NTSC 3.58 et PAL 4.43 |

Performance

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Résolutions prises en charge | HDMI: 1280x720 (720p) / 60Hz |
|------------------------------|------------------------------|

Connecteur(s)

| | |
|---------------------|------------------------------------|
| Types de connecteur | 1 - Vidéo composite (1 x RCA) |
| | 1 - S-Vidéo (4 broches , Mini-DIN) |
| | 1 - HDMI (19 broches) |
| | 2 - RCA |

Indicateurs

| | |
|----------------------|----------------------------------|
| Indicateurs lumineux | 1 - DEL d'alimentation |
| | 2 - Vidéo composite, DEL S-Vidéo |

Alimentation

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Source d'alimentation | Adaptateur secteur inclus |
| Tension d'entrée | 100 - 240 AC |
| Tension de sortie | 5 DC |
| Courant de sortie | 1 |
| Center Tip Polarity | Positif |
| Type de prise | M |
| Consommation électrique | 2.5 |

Conditions environnementales

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Température de fonctionnement | 0°C to 45°C (32°F to 113°F) |
| Température de stockage | -10°C to 80°C (14°F to 176°F) |
| Humidité | Humidité relative de 10~85 % |

Caractéristiques physiques

| | |
|---------------------|------------------|
| Couleur | Noir |
| Type de boîtier | Plastique |
| Longueur du produit | 6.1 in [15.4 cm] |
| Largeur du produit | 3.0 in [7.5 cm] |
| Hauteur du produit | 0.9 in [2.3 cm] |
| Poids du produit | 8.9 oz [251 g] |

Informations d'emballage

| | |
|---------------------|-------------------|
| Quantité par paquet | 1 |
| Longueur du Paquet | 10.0 in [25.3 cm] |
| Package Width | 8.0 in [20.3 cm] |
| Package Height | 2.4 in [6.1 cm] |
| Poids brut | 1.2 lb [0.6 kg] |

Contenu du paquet

| | |
|-----------------------|---|
| Inclus dans le paquet | 1 - Convertisseur composite/S-vidéo vers HDMI |
| | 1 - Adaptateur d'alimentation universel |
| | 1 - Guide de démarrage rapide |

Informations de garantie

| | |
|----------|-------|
| Warranty | 2 ans |
|----------|-------|

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis