

Convertidor Adaptador de Video Compuesto o S-Video a HDMI con Audio - 720p - NTSC y PAL - para Mac y Windows

ID del Producto: VID2HDCON2



Este convertidor de S-Video o video compuesto a HDMI® con audio le permite conectar un dispositivo de S-Video o compuesto analógico, junto con audio RCA L/R compatible, a su monitor o televisor HDMI.

Equipado con un cómodo conmutador selector para facilitar la configuración, este compacto convertidor de video S-Video o compuesto a HDMI se instala rápidamente y con facilidad para una auténtica experiencia plug-and-play.

Este convertidor de video a HDMI es capaz de funcionar con sistemas NTSC y con PAL, y ofrece compatibilidad con resoluciones de salida de hasta 720p para integrarse a la perfección con casi cualquier pantalla.

Al utilizar este convertidor escalador analógico a HDMI® podrá seguir utilizando su equipo heredado (cámara de video, reproductor de DVD, etc.) con su pantalla o monitor HDMI, ahorrando en última instancia los costos de actualizar su equipo. Es ideal para salas de juntas, imágenes médicas y para ver viejos videos caseros en su pantalla o televisor de alta definición.

Este gabinete convertidor AV (audio y video) cuenta con una conexión de audio RCA L/R integrada que combina las entradas de audio y video en una sola salida HDMI, lo que evita la molestia de tener que tender un cable de audio independiente hasta la pantalla de destino.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Visualice vídeo de una consola de videojuegos, reproductor de DVD o VCR de generación anterior en una pantalla o televisor HDMI
- En un aula, adapte sus vídeos VHS a televisores de modelo reciente con HD
- Permite convertir equipos de imágenes médicas más antiguos y mostrar dichas imágenes en el monitor de un ordenador
- Muestre imágenes de salida de una grabadora de vídeo en televisores o monitores equipados con entrada HDMI
- Monitoree cámaras de seguridad con señales de vídeo compuesto análogo a través de televisores o monitores HDMI
- Utilícelo en salas de juntas para conectar equipos de vídeo de generación anterior a proyectores de modelos más recientes

Características

- **CONVIERTA SU SEÑAL ANALÓGICA:** Utilice este convertidor de S-Video a HDMI para convertir y elevar la escala de S-Video o entrada analógica compuesta a salida de video HDMI
- **DISFRUTE DE UNA CALIDAD DE IMAGEN DE ALTA DEFINICIÓN:** Con soporte para resoluciones HD estándar de hasta 720p, este convertidor AV a HDMI le garantiza que no tendrá que sacrificar la calidad de imagen
- **COMPATIBILIDAD:** Este gabinete convertidor de audio y video acepta formatos de entrada NTSC y PAL, lo que permite una conversión de audio y video sin fisuras a través de diferentes estándares regionales para una mayor versatilidad
- **PLUG-AND-PLAY:** Para garantizar una configuración sencilla, este reescalador HDMI ofrece un diseño de hardware puro, sin necesidad de instalación de software
- **LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE TI:** Diseñado y fabricado para los profesionales de TI, este adaptador de video compuesto o S Vídeo a HDMI incluye asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Active or Passive Adapter	Activo
Entrada A/V	Composite

	Audio RCA
	S-Video
Salida A/V	HDMI
Soporte de Audio	Sí
Estándares Industriales	NTSC 3.58 y PAL 4,43

Rendimiento

Resoluciones Admitidas	HDMI: 1280x720 (720p) / 60Hz
------------------------	------------------------------

Conector(es)

Tipo(s) de Conector(es)	1 - Vídeo compuesto (1 x RCA)
	1 - S-Vídeo (4 pines, mini DIN)
	1 - HDMI (19 pines)
	2 - RCA

Indicadores

Indicadores LED	1 - LED de alimentación
	2 - LED S-Video, video compuesto

Requisitos de Energía

Fuente de alimentación	Adaptador de alimentación de CA incluido
Tensión de Entrada	100 - 240 AC
Tensión de Salida	5 DC
Alimentación de Salida	1
Polaridad Central	Positivo
Tipo de Enchufe	M
Consumo de Energía	2.5

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Humedad	HR 10~85%

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Producto	6.1 in [15.4 cm]
Ancho del Producto	3.0 in [7.5 cm]
Altura del Producto	0.9 in [2.3 cm]
Peso del Producto	8.9 oz [251 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	10.0 in [25.3 cm]
Ancho de la Caja	8.0 in [20.3 cm]
Altura de la Caja	2.4 in [6.1 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.2 lb [0.6 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Conversor de Video Compuesto/ S-Video a HDMI
	1 - Adaptador universal de alimentación
	1 - Guía Rápida de Inicio

Información Acerca de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.