

S-Video eller komposit till HDMI-omvandlare med ljud - 720p - NTSC och PAL

Produkt ID: VID2HDCON2



Denna S-Video eller komposit till HDMI®-omvandlare med ljud låter dig ansluta en S-Video- eller analog kompositenhet, med stöd för RCA L/R-ljud, till din HDMI-skärm eller tv.

Med praktiska väljarkontakter för enkel konfiguration, kan denna kompakta S-Video eller komposit till HDMI-videoomvandlare installeras snabbt och enkelt, för en riktig plug-and-play-upplevelse.

Denna HDMI-uppgraderare kan fungera med både NTSC- och PAL-system och stöder utgång med upplösningar på upp till 720p för att integreras med nästan alla bildskärmar.

Genom att använda denna analog till HDMI-omvandlare kan du fortsätta använda din äldre utrustning (video kamera, DVD-spelare osv.) med din HDMI-skärm eller bildskärm, vilket slutligen sparar kostnaderna för att uppgradera din utrustning. Den är idealisk för styrelserumsinställningar, medicinsk bildbehandling och titta på gamla hemvideor på din HD-skärm eller tv.

Denna AV-omvandlarbox (audio video) har en integrerad RCA L/R-ljudanslutning som kombinerar ljud- och videoingångarna till en enda HDMI-utgång, vilket gör det att du slipper dra en separat ljudkabel till din destinationsskärmen.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Visa video från en äldre spelkonsol, DVD-spelare eller videobandspelare på en HDMI-skärm eller tv
- Anpassa VHS-video i klassrummet till nyare HD-tv
- Konvertera äldre medicinsk bildhanteringsutrustning för visning på datorskärmar
- Visa videokamerautmatning på tv eller bildskärmar utrustade med HDMI-ingång
- Övervaka säkerhetskameror med analoga komposit signaler via HDMI-skärmar eller tv
- Använd i styrelserum för att koppla äldre videoutrustning med nya projektorer

Funktioner

- **KONVERTERA DIN ANALOGA SIGNAL:** Använd denna S-Video till HDMI-omvandlare för att konvertera och skala upp S-Video eller analog kompositingång till HDMI-videoutgång
- **FÅ HÖGUPPLÖST BILDKVALITET:** Denna AV till HDMI-konverterare stöder standard HD-upplösningar upp till 720p, så att du inte behöver kompromissa med bildkvaliteten.
- **KOMPATIBILITET:** Denna ljud-/videokonverterare stöder både NTSC- och PAL-ingångsformat, vilket möjliggör sömlös ljud-/videokonvertering mellan olika regionala standarder för bredare flexibilitet.
- **PLUG-AND-PLAY:** Denna HDMI-uppgraderare har en helt hårdvarubaserad design, vilket garanterar en problemfri installation utan behov av någon programvaruinstallation.
- **IT-PROFFSENS FÖRSTAHANDSVAL:** Denna komposit- eller S-video till HDMI-adapter är utformad och byggd för IT-proffs och har två års garanti, inklusive gratis teknisk livstidssupport dygnet runt, alla vardagar, på flera språk.

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Active or Passive Adapter	Aktiv
AV-ingång	Composite
	Audio RCA
	S-Video
AV-utgång	HDMI
Audio	Ja
Industristandarder	NTSC 3.58 och PAL 4.43

Prestanda		
	Stödda upplösningar	HDMI: 1280x720 (720p) / 60Hz
Kontakt(er)		
	Kontakttyp(er)	1 - Kompositvideo (1 x RCA)
		1 - S-Video (4-stifts, Mini-DIN)
		1 - HDMI (19-stifts)
		2 - RCA
Indikatorer		
	LED-indikatorer	1 - Ström-LED
		2 - Kompositvideo, S-Video-LED
Ström		
	Strömkälla	AC-adapter medföljer
	Inspänning	100 - 240 AC
	Utspänning	5 DC
	Utström	1
	Polaritet på mittpol	Positiv
	Kontakttyp	M
	Strömförbrukning	2.5
Miljö		
	Drifttemperatur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
	Förvaringstemperatur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Luftfuktighet	10~85 % RH
Utseende		
	Färg	Svart
	Kabinetttyp	Av plast

Produktlängd	6.1 in [15.4 cm]
Produktbredd	3.0 in [7.5 cm]
Produkthöjd	0.9 in [2.3 cm]
Produktvikt	9.1 oz [258 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	10.0 in [25.3 cm]
Paketets bredd	8.0 in [20.3 cm]
Paketets höjd	2.4 in [6.1 cm]
Fraktvikt (förpackning)	1.2 lb [0.6 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - Komposit/S-Video till HDMI-konverterare
	1 - Universell strömadapter
	1 - snabbstartsguide

Warranty Information

Warranty	2 År
----------	------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.