

2入力(HDMI/VGA)1出力(VGA)対応ビデオ切替器スイッチャー 優先切替機能付 1080p

製品ID: VS221HD2VGA



VGA & HDMIディスプレイ自動切替器。2つの異なるAVソース(1x VGA、1x HDMI)を同じ1台のVGAモニターまたはプロジェクタに接続したり、どのビデオソースを表示するかを自動または手動で切り替えることができます。マルチ入力対応のこのスイッチは最大解像度1920x1200(1080p)をサポートしています。すっきりとプロ仕様の取付けを行うために、取り付け金具が同梱されています。

このAVセレクトにはHDMI変換機能が内蔵されており、HDMIやVGAビデオソースを同じVGAディスプレイに接続することができます。その際、別途アダプタやスケーラは不要です。本スイッチはEDIDパススルー、EDIDコピー、EDIDエミュレーションをサポートしており、お使いのVGAやHDMIソースを接続する際に、これらのもととの解像度を維持します。

本ディスプレイ切替器は、優先ポート選択をサポートしており、簡単に操作することができます。これにより、ユーザがどの順番にどのポートがまず選択されるかを選ぶことができます。指定ポートに接続されたドライブの電源が入ると、本切替器が自動的にそのポートを選択します。

このAVセレクトは会議室や教室で利用されることを念頭に開発されました。本VS221HD2VGAは、VGAやHDMI入力に対応しており、幅広いデバイスをサポートしています。また、コンバータを内蔵しているので、別途アダプタを使用せずに室内のディスプレイを簡単に接続することができます。その上、優先切り替え機能を使えば、1台のプロジェクタを複数台のソースデバイスで簡単に共有できるので、学生や同僚が事前の準備なしに共同作業を実施する場合にお勧めです。

以下の事項にご注意ください:HDMIビデオソースから電子暗号化されたコンテンツは、VGAディスプレイ上には表示されません。HDMI出力に対応した同様のデバイスをお探しでしたら、当社の VS221VGA2HDをご覧ください。

認証、レポート、互換性



用途

- ・ホームシアター環境のコンピュータやセットトップボックスを自動で切り替え
- ・VGAやHDMIビデオソースを教室または会議室にある1台のプロジェクタから出力

- ・コンピュータの問題を解決するために、テストベンチでVGAとHDMIのビデオソースを接続・切り替え
- ・病院、ショッピングセンター、学校にあるデジタルサイネージディスプレイで、VGAとHDMIのビデオソースを切り替え

製品の特長

- ・このVGA出力に対応した切替器は、VGAおよびHDMI入力デバイスをサポート。別途アダプタを購入する必要はなし。
- ・優先ポート選択機能の付いた簡単制御
- ・プレゼンターは幅広いデバイスを接続できるので、教室や会議室でのディスプレイ活用に理想的
- ・最大表示解像度1920x1200(1080p)対応
- ・EDIDパススルー、EDIDコピー、EDIDエミュレーション
- ・取り付け金具が付属

ハードウェア

保証に関する方針	2 Years
AV入力	HDMI
	VGA
ポート数	2
AV出力	VGA
オーディオ	あり

性能

最大アナログ解像度	1920x1200
最大デジタル解像度	1920x1200
対応解像度	Supports resolutions up to 1920x1200 / 1080p
ワイド画面サポート	あり
オーディオ仕様	2チャンネル 3.5mmステレオオーディオ

コネクタ

コネクタA	1 - VGA (高密度D-Sub) [15ピン] 1 - HDMI [19ピン]
コネクタB	1 - VGA (高密度D-Sub) [15ピン]

特記 / 必要条件

注意	HDMIビデオソースから電子暗号化されたコンテンツは、VGAディスプレイ上には表示されません
----	--

インジケータ

LEDインジケータ	1 – VGAポート選択
	1 – HDMIポート選択

電源

電源	付属ACアダプタ
入力電圧	100 – 240 VAC
入力電流	0.4 A
出力電圧	5 VDC
出力電流	2 A
消費電力(W)	10

環境条件

動作温度	0° C to 40° C (32° F to 104° F)
保存温度	-20° C to 60° C (-4° F to 140° F)
湿度	0%~80%

物理的特徴

色	ブラック
エンクロージャタイプ	スチール
製品縦	8.4 cm [3.3 in]
製品横	5.9 cm [2.3 in]
製品高さ	2.0 cm [0.8 in]
製品重量	172.0 g [6.1 oz]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	23.7 cm [9.3 in]
パッケージ横	15.8 cm [6.2 in]
パッケージ高さ	6.5 cm [2.6 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	0.6 kg [1.2 lb]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 – VGA/HDMI – VGA コンバータスイッチ
	1 – 取り付け金具

1 - ユニバーサルACアダプタ 日本/北米/欧州/イギリス/オーストラリア

1 - 取扱説明書

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。