

Switch Conversor 2x1 VGA + HDMI a HDMI con Conmutado Prioritario y Automático - Selector 1080p

ID del Producto: VS221VGA2HD



El conmutador automático HDMI y VGA, modelo VS221VGA2HD, permite la conexión de una fuente de audio/video HDMI y VGA con una misma pantalla o un mismo proyector HDMI, así como la conmutación automática o manual de la fuente de video mostrada. Este conmutador A/V multientrada es compatible con resoluciones de video de hasta 1920x1200 (1080p) e incluye hardware de montaje para una instalación ordenada y profesional.

Este conmutador A/V incluye la función integrada de conversión VGA, lo cual permite la conexión de una fuente de video HDMI, así como de una fuente VGA, a una misma pantalla HDMI, sin necesidad de utilizar adaptadores o dimensionadores adicionales.

El modelo VS221VGA2HD ofrece un sencillo funcionamiento, mediante dos diferentes modos de conmutación: conmutación automática que detecta y selecciona un nuevo dispositivo conectado, así como selección prioritaria, que permite elegir el puerto que debe activarse de forma predeterminada para la conmutación automática.

Este conmutador A/V ha sido diseñado teniendo en cuenta entornos como salas de juntas y aulas: el conmutador VS221VGA2HD incluye entradas VGA y HDMI que son compatibles con una amplia gama de dispositivos, y el conversor integrado facilita la conexión con la pantalla de una sala, sin que sea necesario el uso de adaptadores adicionales. Asimismo, la conmutación automática facilita la colaboración, al desplazarse/viajar, entre estudiantes o colegas de trabajo, ya que permite el fácil uso compartido de un proyector entre varios dispositivos fuente.

Si busca un dispositivo similar con salida VGA, consulte la información sobre nuestro modelo VS221HD2VGA.

El modelo VS221VGA2HD está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Conmutación automática entre una caja decodificadora de cable o un computador, en un entorno de cine en casa
- Comparta un proyector en un aula o una sala de conferencias, con fuentes de video VGA y HDMI
- Conecte y conmute entre dos fuentes de video VGA y HDMI en un banco de pruebas, para la solución de problemas de un computador
- Conmute entre fuentes de video VGA y HDMI de una pantalla de señalización digital utilizada en hospitales, centros comerciales o colegios

Características

- Admite dispositivos de entrada tanto VGA, como HDMI en un solo conmutador con salida HDMI, lo cual evita molestias y ahorra gastos, ya que no se necesitan adaptadores
- Control sencillo con selección automática y prioritaria del puerto
- Ideal para usos con pantallas en aulas y salas de juntas, ya que permite a los presentadores la conexión con una amplia gama de dispositivos
- Soporte para resoluciones de video de hasta 1920x1200/1080 p
- Hardware de montaje incluido

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Entrada A/V	HDMI
	VGA
Cantidad de Puertos	2
Salida A/V	HDMI

	Soporte de Audio	Sí
Rendimiento	Resolución Analógica Máxima	1920x1200
	Resolución Digital Máxima	1920x1200
	Resoluciones Admitidas	Supports resolutions up to 1920x1200 / 1080p
	Pantalla Plana Soportada	Sí
	Especificaciones de Audio	Audio estéreo de 2 canales con entrada de 3,5 mm (VGA) Sonido envolvente 7.1 (HDMI)
Conector(es)	Conector A	1 - HDMI (19 pines)
		1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
		1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)
	Conector B	1 - HDMI (19 pines)
Indicadores	Indicadores LED	1 - Puerto VGA seleccionado
		1 - Puerto HDMI seleccionado
Requisitos de Energía	Fuente de alimentación	Adaptador de alimentación de CA incluido
	Tensión de Entrada	100 - 240 AC
	Corriente de Entrada	0.3 A
	Tensión de Salida	5 DC
	Alimentación de Salida	1 A
	Polaridad Central	Positivo

Consumo de Energía 5

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humedad	0%~80%

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Acero
Longitud del Producto	4.0 in [10.2 cm]
Ancho del Producto	2.1 in [5.4 cm]
Altura del Producto	1.1 in [2.9 cm]
Peso del Producto	8.0 oz [226 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	9.4 in [23.9 cm]
Ancho de la Caja	6.2 in [15.7 cm]
Altura de la Caja	2.6 in [6.6 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.5 lb [0.7 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Conmutador conversor VGA+HDMI a HDMI
	1 - Kit de Montaje
	1 - adaptador universal de alimentación (NA, UE, RU, ANZ)

1 - Manual de Instrucciones

Información Acerca
de la Garantía

Warranty

2 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.