

## 2x2 Port HDMI Switch / Verteiler - Automatische Umschaltung mit IR-Fernbedienung - 1080p

Produkt-ID: VS222HDQ



Sparen Sie Zeit und Aufwand durch einen automatischen Wechsel zwischen HDMI-Audio-/Videoquellen mit dem automatischen 2x2-HDMI-Matrix-Umschalter VS222HDQ . Mit diesem benutzerfreundlichen HDMI-Matrix-Switch sichern Sie einen nahtlosen Übergang beim Wechsel zwischen Video- und Displayquellen dank Aufrechterhaltung der Videoauflösung durch EDID Copy.

Gewährleisten Sie nahtlosen Übergang beim Wechsel von Videoquellen dank Aufrechterhaltung der nativen Auflösung mit Unterstützung für 1080p durch EDID Copy. Durch Emulation der Videoverbindung wird sichergestellt, dass die Einstellungen von angeschlossenen Computern beim Wechsel auf eine andere Videoquelle nicht gestört werden.

Sparen Sie Zeit, indem Sie zwei HDMI-Video-Quellen an zwei unabhängige HDMI-Displays anschließen, indem Sie manuell einzelne Kabel anschließen. Mit Montagematerial für saubere, professionelle Installation.

Genießen Sie Bedienung ohne großen Aufwand dank vierer unterschiedlicher Umschaltmodi:

**Automatische Anschlussauswahl:** Ermöglicht, dass die zuletzt aktivierte Videoquelle automatisch angezeigt wird.

**Anschlussauswahl nach Priorität:** Priorisiert Eingang Nummer Zwei höher als Eingang Nummer Eins. Wenn die Videoquelle an Eingang Nummer Zwei aktiviert wird, dann wird diese Quelle angezeigt.

**Matrix-Anschlussauswahl:** Unabhängiges Umschalten von zwei Displays zwischen zwei Videoquellen.

**Manuelle Anschlussauswahl:** Ermöglicht die manuelle Auswahl der HDMI-Quelle über die bedienerfreundlichen Tasten an der Vorderseite.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität

### Anwendungen

- Verbinden von und Umschalten zwischen zwei Videoquellen und zwei Displays in einer Testumgebung zur Fehlerbehebung bei Computern
- Zeigen Sie Multimedia-Präsentationen, und stellen Sie die unterstützenden Daten auf einem anderen Monitor in Konferenzräumen oder auf Messen dar.
- Umschalten zwischen verschiedenen Videoquellen bei Digital Signage-Displays in Krankenhäusern, Einkaufszentren oder Schulen
- Schalten Sie automatisch zwischen Blu-ray-Player, Satellitenempfänger oder Spielekonsole in einer Heimkinoumgebung

### Merkmale

- Automatisches Umschalten
- Prioritäts-Switch
- Integrierte manuelle Steuerkonsole
- 2x2-Matrix-Umschaltung
- EDID-Emulation
- Emulation der Videoverbindung
- Unterstützt Videoauflösungen von bis zu 1080p
- Mit Montagematerial

---

#### Hardware

Garantiebestimmungen 2 Years

AV-Eingang HDMI

Ports 2

AV-Ausgang HDMI

Kabel HDMI



Audio	Ja
Einbaufähig	Ja

---

#### Leistung

Max. Entfernung	10 m / 33 ft
Max. Digitalauflösungen	1920x1200 / 1080p
Unterstützte Auflösungen	1920x1200 1920x1080 (1080p) 1280x720 (720p)
Breitbild unterstützt	Ja
Audiospezifikationen	7.1 Surround Sound

---

#### Steckverbinder

Steckverbinder A	HDMI (19-polig)
Steckverbinder B	HDMI (19-polig)

---

#### Anzeiger

LED-Anzeiger	Display Nr. 1 - Quelle Nr. 1 aktiviert
	Display Nr. 1 - Quelle Nr. 2 aktiviert
	Display Nr. 2 - Quelle Nr. 1 aktiviert
	Display Nr. 2 - Quelle Nr. 2 aktiviert

---

#### Strom

Mit Stromadapter	Mit Netzadapter
Eingangsspannung	100 - 240 AC
Eingangsstrom	0.6 A
Ausgangsspannung	12V DC
Ausgangsstrom	1.5 A
Steckertyp	M



Stromverbrauch 18

---

Umwelt

Betriebstemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)  
Lagertemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)  
Feuchtigkeit 0% bis 80%

---

Physische Eigenschaften

Farbe Schwarz  
Gehäusety Aluminium und Kunststoff  
Produktlänge 6.2 in [15.7 cm]  
Produktbreite 2.6 in [65 mm]  
Produkthöhe 0.8 in [20 mm]  
Produktgewicht 10.2 oz [290 g]

---

Verpackungsinformationen

Package Length 11.5 in [29.2 cm]  
Package Width 7.7 in [19.5 cm]  
Package Height 2.8 in [72 mm]  
Versandgewicht (Verpackung) 19.2 oz [545 g]

---

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten  
HDMI-Matrix-Switch  
Fernbedienung  
Universalnetzteil (NA, EU, UK, AU)  
Montageset  
Fußsatz  
Anleitung



---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

