

Switch Matricial HDMI de 2x2 con Conmutado Automático y Prioritario - Conmutador Matrix 1080p

ID del Producto: VS222HDQ



Ahorro de tiempo al cambiar automáticamente de fuentes de audio/vídeo HDMI mediante el conmutador de matriz HDMI 2X2, modelo VS222HDQ. De fácil uso, garantiza una transición sin fallos al cambiar de fuentes de vídeo y pantalla, con la función de copia EDID que mantiene la resolución de vídeo original.

Transición sin fallo al cambiar de fuentes de vídeo, gracias a la función de copia EDID, que mantiene la resolución nativa con soporte para 1080 p. La emulación de conexión de vídeo garantiza que las opciones de configuración de cualquier ordenador conectado se mantienen cuando se cambia a una fuente de vídeo diferente.

Ahorro de tiempo al conectar dos dispositivos de fuente de vídeo HDMI a dos pantallas HDMI independientes, en lugar de conectar manualmente cables individuales. Hardware de montaje incluido, el cual permite una instalación profesional y ordenada.

Sencillo funcionamiento, mediante cuatro diferentes modos de conmutación:

Selección automática de puerto: Permite que se muestre automáticamente la última fuente de vídeo activada.

Selección prioritaria del puerto: selecciona prioritariamente la entrada número dos antes que la entrada número uno. Si la fuente de vídeo conectada a la entrada número dos está activada, se mostrará dicha fuente.

Selección del puerto matriz: conmutación independiente de dos pantallas entre dos fuentes de vídeo.

Selección manual del puerto: permite la selección manual de la fuente HDMI, mediante los sencillos botones del panel frontal.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Conexión y conmutación entre dos fuentes de vídeo y dos pantallas en un banco de pruebas, para la solución de problemas de un ordenador
- Para ejecutar presentaciones multimedia con soporte de datos que aparecen en otra pantalla; ideal para usar en salas de conferencias o en ferias y exposiciones
- Conmutación entre diferentes fuentes de vídeo de una pantalla de señalización digital utilizada en hospitales, centros comerciales o colegios
- Conmutación automática entre un reproductor Blu-ray, un descodificador o una consola de videojuegos, en un entorno de cine en casa

Características

- Conmutación automática
- Conmutación por prioridad
- Consola integrada de control manual
- Conmutador de matriz 2x2
- Emulación EDID
- Emulación de la conexión de vídeo
- Soporte para resoluciones de vídeo de hasta 1080 p
- Hardware de montaje incluido

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Entrada A/V	HDMI
Cantidad de Puertos	2

Salida A/V	HDMI
Cableado	HDMI
Soporte de Audio	Sí
Montaje en Rack	Sí

Rendimiento

Distancia Máxima	10m [33ft]
Resolución Digital Máxima	1920x1200 / 1080p
Resoluciones Admitidas	1920x1200 1920x1080 (1080p) 1280x720 (720p)
Pantalla Plana Soportada	Sí
Especificaciones de Audio	Sonido envolvente 7.1

Conector(es)

Conector A	2 - HDMI (19 pines)
Conector B	2 - HDMI (19 pines)

Indicadores

Indicadores LED	1 - Pantalla #1 - fuente #1 activada
	1 - Pantalla #1 - fuente #2 activada
	1 - Pantalla #2 - fuente #1 activada
	1 - Pantalla #2 - fuente #2 activada

Requisitos de Energía

Fuente de alimentación	Adaptador de alimentación de CA incluido
Tensión de Entrada	100 - 240 AC

Corriente de Entrada	0.6 A
Tensión de Salida	12V DC
Alimentación de Salida	1.5 A
Tipo de Enchufe	M
Consumo de Energía	18

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humedad	0%~80%

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Aluminio y Plástico
Longitud del Producto	6.2 in [15.7 cm]
Ancho del Producto	2.6 in [6.5 cm]
Altura del Producto	0.8 in [2.0 cm]
Peso del Producto	10.2 oz [290.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	11.6 in [29.4 cm]
Ancho de la Caja	7.7 in [19.6 cm]
Altura de la Caja	3.0 in [7.6 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.8 lb [0.8 kg]

Contenido de la

Caja

Incluido en la Caja	1 - Conmutador de matriz HDMI
	1 - Mando a Distancia
	1 - Adaptador universal de alimentación (Norteamérica / UE / Reino Unido / Australia)
	1 - Kit de Montaje
	1 - Kit de patas de goma
	1 - Manual de Instrucciones

Información Acerca
de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.