

## Switch Commutatore a 4 porte HDMI - 3x HDMI e 1x DisplayPort - 4K 60Hz

ID prodotto: VS421HDDP



Questo switch video HDMI a 4 ingressi consente di condividere un proiettore o un display HDMI 2.0 con tre sorgenti video HDMI e una sorgente video DisplayPort.

Lo switch HDMI multiporta conferisce a un display Ultra HD 4K a 60 Hz le funzionalità delle sorgenti video HDMI 2.0. A differenza di molti altri switch 4K che supportano solo la frequenza di aggiornamento a 30 Hz, questo switch funziona con i display HDMI 2.0 che sono in grado di fornire risoluzioni di uscita fino a 4096 x 2160p a 60 Hz.

Pienamente compatibile con i dispositivi HDMI 2.0 e il sottocampionamento della cromaticità pari a 4:4:4, questo commutatore switch video HDMI 4K supporta una larghezza di banda fino a 18 Gbps. Essendo compatibile anche con il protocollo DisplayPort 1.2 con HBR2, è la soluzione ideale per le attività dei computer ad alta risoluzione.

Questo commutatore switch video multiporta offre quattro opzioni di ingresso, ovvero una porta DisplayPort e tre porte HDMI, che consentono di passare da una delle quattro sorgenti al display video HDMI. Grazie alla flessibilità offerta dalle opzioni di ingresso di questa soluzione, gli utenti non sono limitati a un ingresso specifico.

La funzionalità di commutazione automatica dello switch HDMI ne rende più intuitivo l'utilizzo, perché rileva e seleziona subito i nuovi dispositivi connessi. Il passaggio a un lettore multimediale 4K, ad esempio un lettore Blu-Ray™ 4K UHD, avviene non appena si accende il dispositivo.

Questo switch HDMI automatico è compatibile anche con il funzionamento manuale, poiché è dotato di un telecomando a infrarossi incluso in dotazione e di un interruttore integrato nel pannello anteriore.

Il prodotto VS421HDDP è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

## Certificazioni, report e compatibilità

### Applicazioni

- Condivisione del proiettore tra più sorgenti per una collaborazione immediata tra colleghi
- Ideale per sale riunioni, aule e sale conferenze
- Condivisione di un display 4K a 60 Hz con quattro diverse sorgenti video
- Può essere utilizzato nelle applicazioni di pubblicità digitale per visualizzare più dispositivi sorgente in momenti diversi

### Caratteristiche

- Immagini di qualità straordinaria con supporto di risoluzioni fino a 4K a 60Hz
- Funzionamento senza pensieri grazie alla possibilità di alternare automaticamente l'utilizzo di 4 porte e al telecomando a infrarossi incluso in dotazione
- Combinazione di ingressi esclusiva con porte HDMI e DisplayPort
- Il fattore di forma compatto garantisce la possibilità di collocare questo switch video HDMI praticamente ovunque
- Retrocompatibile con display 4K a 30 Hz e 1080p

---

#### Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Ingresso AV	HDMI DisplayPort
Porte	4
Uscita AV	HDMI
Audio	Sì
Standard del settore	HDMI 2.0 HDCP 2.2

---

## Prestazioni

Risoluzioni digitali massime	4K @ 60 Hz
Risoluzioni supportate	4096x2160 (DCI 4K) 60Hz 3840x2160 (4K) 60Hz 2560x1600 60Hz 1920x1200 60Hz 1920x1080 (1080p) 60Hz 1280x720 (720p) 60Hz
Widescreen supportato	Sì
Specifiche audio	Audio surround 7.1
Specifiche generali	Sono supportate anche risoluzioni inferiori

---

## Connettore/i

Connettore A	HDMI (19 pin)
	DisplayPort (20 pin)
	Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni)
Connettore B	HDMI (19 pin)

---

## Indicatori

Indicatori LED	LED ingresso
	LED alimentazione

---

## Alimentazione

Adattatore di alimentazione incluso	Adattatore CA incluso
Tensione ingresso	100 - 240 AC
Corrente ingresso	0.3 A
Tensione di uscita	5 DC
Corrente di uscita	1000 mA



Tipo presa M

---

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Umidità	10%-90% umidità relativa

---

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Acciaio
Lunghezza prodotto	3.9 in [100.0 mm]
Larghezza prodotto	2.8 in [71.0 mm]
Altezza prodotto	0.8 in [20.0 mm]
Peso prodotto	15.1 oz [428.0 g]

---

Informazioni confezione

Package Length	6.4 in [16.3 cm]
Package Width	5.0 in [12.6 cm]
Package Height	2.6 in [65.0 mm]
Peso spedizione (confezione)	2.6 lb [1.2 kg]

---

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	Switch HDMI a 4 porte
	adattatore di alimentazione universale (NA/JP, UK, EU, ANZ)
	Telecomando
	Ricevitore a infrarossi

Staffe di montaggio

Manuale utente

Viti di montaggio

Piedini in gomma

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

