

Conmutador Matrix HDMI de 4 Puertos - 4x4 con Audio y RS232 - Switch Selector

ID del Producto: VS440HDMI



El Conmutador/ Divisor de Video/Audio HDMI Matrix 4x4 (con Audio y RS232), VS440HDM permite compartir hasta 4 entradas HDMI o DVI (con adaptadores HDMI a DVI - no incluidos) diferentes, con su audio correspondiente, entre 4 pantallas o proyectores independientes. Con un conveniente botón frontal y control RS232 del software de PC este conmutador de matriz permite activar cada entrada y el audio correspondiente de forma individual, posibilitando que distintas fuentes A/V puedan enviar señales a cada una de las pantallas o bien, que una misma fuente pueda enviar señales a varias pantallas ofreciendo máxima flexibilidad y control. El conmutador ofrece una pantalla LCD en el panel frontal para monitorear el estado de las conexiones, además de un control remoto y un módulo extensor IR para facilitar el manejo a distancia. Diseñado para proporcionar máxima funcionalidad y a la vez ahorrar espacio, el Conmutador HDMI Matrix se puede utilizar como solución autónoma o se puede instalar en rack mediante las orejetas de montaje suministradas. Ofrece 2-años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Excelente para conectar/conmutar varias fuentes en Instalaciones de Bancos de Pruebas, Centros de Datos, Mesas de Ayuda e Instalaciones de Transmisión de Vídeo (DVB)
- Perfecto para aplicaciones de señalización digital en establecimientos comerciales que requieren conectar más de un reproductor de medios o PC

- Ideal para entornos educativos posibilitando a los estudiantes ver la pantalla del instructor durante una demostración y volver a sus respectivas pantallas una vez finalizada la misma
- Para ejecutar presentaciones multimedia con soporte de datos que aparecen en otra pantalla; ideal para usar en salas de conferencias o en ferias y exposiciones
- Permite controlar totalmente sus fuentes A/V y pantallas/proyectores – seleccione la fuente que desee para cada pantalla

Características

- El software incluido permite almacenar hasta 4 combinaciones de pantallas distintas
- Posibilita que cuatro PCs/Reproductores de Medios proporcionen video a cuatro pantallas
- Permite el almacenamiento y la recuperación de una combinación de pantallas usando los botones del panel frontal
- Soporta conexión a pantallas DVI usando adaptadores HDMI a DVI (se venden aparte)
- Botones de selección en el panel frontal - fáciles de usar
- Compatible con resoluciones de hasta 1920x1200 o 1080p
- Longitud máxima del cable 10m (32 pies)
- LCD en el panel frontal para monitorear fácilmente el estado de las conexiones
- Incluye mando a distancia y módulo de extensión IR
- Interfaz RS232 para el control de PC

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Entrada A/V	HDMI
Cantidad de Puertos	4
Salida A/V	HDMI
Cableado	HDMI
Soporte de Audio	Sí
Montaje en Rack	Sí

Rendimiento

Longitud Máxima del Cable	32.8 ft [10 m]
Resoluciones Admitidas	1920x1200 or 1080p
Pantalla Plana Soportada	Sí
Ancho de Banda	225MHz

Conector(es)

Tipo(s) de Conector(es)	1 - DB-9 (9 pines, D-Sub)
Conector A	4 - HDMI (19 pines)
Conector B	4 - HDMI (19 pines)

Requisitos de Energía

Fuente de alimentación	Adaptador de alimentación de CA incluido
Tensión de Entrada	100 - 240 AC
Corriente de Entrada	0.6A
Tensión de Salida	12V DC
Alimentación de Salida	1.5A
Polaridad Central	Positivo
Tipo de Enchufe	M
Consumo de Energía	18

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Humedad	0~95%

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Acero
Longitud del Producto	17.3 in [44.0 cm]
Ancho del Producto	7.3 in [18.5 cm]
Altura del Producto	1.7 in [4.2 cm]
Peso del Producto	5.2 lb [2.4 kg]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	22.9 in [58.1 cm]
Ancho de la Caja	10.4 in [26.3 cm]
Altura de la Caja	3.5 in [9.0 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	6.9 lb [3.1 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Conmutador Selector HDMI Matrix
	1 - Cable RS232 de 1,83m
	1 - Control Remoto IR
	1 - Extensor por infrarrojos
	2 - baterías AAA
	2 - Soportes para Montaje en Rack
	6 - Tornillos para los soportes del montaje en rack
	1 - Adaptador universal de alimentación (EE.UU./RU/UE/AU)

1 - CD del Software de Instalación

1 - Manual de Instrucciones

Información Acerca
de la Garantía

Warranty

2 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.