

Rack 12U de Pared para Equipos de Red - de 14 Pulgadas de Profundidad (de Perfil Bajo) - Bracket de 19 Pulgadas para Equipo Informático y Switch de Redes - Capacidad de 57kg - Negro

ID del Producto: WALLMNT12



Este soporte para montaje en pared ofrece 12U de espacio para la instalación en una pared de equipos de poca profundidad de montaje en racks, que tengan 30cm (o menos) de fondo, como paneles de parcheo o conmutadores de red.

El rack 12U optimiza su espacio de trabajo, ya que permite el montaje de forma eficaz de su equipo de poca profundidad en su pared, en lugar de ocupar espacio en su escritorio/mesa u otras superficies útiles. Es la solución perfecta en su entorno de trabajo tipo SoHo ("small office, home office", pequeña empresa u oficina en casa) o incluso en salas de servidores, ya que no ocupa espacio en el suelo.

El rack para pared está fabricado con acero macizo, a fin de garantizar una solución de montaje resistente y segura para sus equipos de uso esencial. Además, dado que los agujeros de montaje del rack están taladrados con un espacio de 40,6cm entre sí, se ajustan de forma precisa a los marcos de los paneles de construcción, a fin de garantizar un anclaje sencillo y seguro a las paredes. El rack también incluye un panel trasero de acceso que se puede utilizar para organizar fácilmente los cables dentro del rack.

Los tornillos y tuercas enjauladas se incluyen con el soporte para pared, lo cual evita las molestias de tener que obtener hardware de montaje por separado.

Si busca una solución para montaje de equipo de poca profundidad con menos unidades de rack, StarTech.com también le ofrece un soporte 6U para montaje en pared, así como un soporte 8U para montaje en pared.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Instale equipos con fondo de hasta 30cm en su pared
- Organice sus cables o equipo en el armario de la red, de los cables, cuarto trasero de la oficina o del cuadro de distribución intermedio (IDF)
- Ahorre espacio su entorno de trabajo tipo SoHo ("small office, home office", pequeña empresa u oficina en casa) o sala de servidores, mediante el montaje de equipo en una pared, en lugar de ocupar espacio en el suelo

Características

- Con este rack mural 12U podrá mejorar la eficiencia de su oficina o sala de servidores mediante el montaje de equipos de poca profundidad en la pared
- Este rack de pared 12U permite una instalación de equipos de uso esencial resistente, gracias al diseño de acero macizo
- Este rack de pared 12U se instala sin complicaciones gracias a los orificios de montaje en pared con una separación entre sí de 40,6 centímetros, que coinciden con el marco de fabricación estándar
- El rack de servidores incluye tuercas y tornillos enjaulados
- Rack de pared con panel de acceso trasero para la gestión de cables
- Este armario rack para servidores tiene un diseño de montaje en pared de 12 unidades (12U)

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Montaje en Pared	Sí
Tipo de rack	2 postes
Tipo de Marco	Rack Abierto
Altura U	12U
Características Especiales	Se envía totalmente ensamblado

Montaje en Pared

Perfil para carriles de En L
montaje

Tipos de Perforaciones Cuadrado (para tuerca enjaulada)
de Montaje

Estándares Industriales EIA/ECA-310-E

Rendimiento

Capacidad de Carga 125.0 lb [56.7 kg]

Características
Físicas

Color Negro

Material de Fabricación Acero

Medidas del
Producto

Longitud del Producto 13.8 in [34.9 cm]

Ancho del Producto 19.6 in [49.9 cm]

Altura del Producto 21.3 in [54.1 cm]

Peso del Producto 19.2 lb [8.7 kg]

Profundidad Máxima de 13.8 in [34.9 cm]
Montaje

Información de la
Caja

Sin Armar (Requiere
Ensamblaje) No

Longitud de la Caja 15.6 in [39.5 cm]

Ancho de la Caja 21.5 in [54.5 cm]

Altura de la Caja 22.9 in [58.2 cm]

Peso (de la Caja) del
Envío 23.0 lb [10.4 kg]

Contenido de la

Caja

- | | |
|---------------------|-----------------------------------|
| Incluido en la Caja | 1 - soporte para montaje en pared |
| | 36 - Tuercas Jaula M5 |
| | 36 - Tornillos M5 con arandelas |
| | 1 - Tuerca K M6 |
| | 6 - Tornillos para Madera |
| | 1 - Manual del Usuario |
-

Información Acerca
de la Garantía

Warranty

De Por Vida

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

