

Rack de 4U de Montaje en Pared - Armario Rack de 19 Pulgadas Mural - con 13,78 Pulgadas de Profundidad (de Perfil Bajo) - Bracket de Pared para Panel de Parcheo - con 20kg de Capacidad

ID del Producto: WALLMOUNT4



El soporte de montaje 4U en pared, con profundidad de 13,78" (35cm), para paneles de parcheo y equipo de red, es una opción fiable de almacenamiento de equipos, ya que le permite el montaje en pared de equipos de datos/informática con un peso de hasta 20kg. Dado que no ocupa espacio en el suelo, es la solución perfecta en entornos de trabajo tipo SoHo ("small office, home office", pequeña empresa u oficina en casa), de espacio reducido, o incluso en salas de servidores de espacio limitado.

El soporte de montaje tiene un diseño de acero macizo y es apropiado para el montaje en pared de paneles de parcheo u otros equipos delgados de 19 pulgadas, así como para organizar los cables o el equipo en un armario de red, armario para cables o área de operaciones o cuadro de distribución intermedio (IDF). Su fabricación en resistente acero resulta particularmente útil por su durabilidad en entornos de condiciones extremas. Los agujeros de montaje del rack de marco abierto están taladrados con un espacio de 16" (40cm) entre sí, y se ajustan a los marcos de los paneles convencionales de construcción, a fin de garantizar un anclaje sencillo y seguro a las paredes.

Los tornillos y tuercas enjauladas se incluyen con el soporte para pared, lo cual evita las molestias de tener que obtener hardware de montaje por separado. El soporte es ideal para el montaje de equipos con profundidad de 12" (30cm) o menos, a fin de garantizar que quede espacio para los cables.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Permite instalar paneles de conexión y otros equipos de montaje en rack de 19 pulgadas en la pared.

## Características

- **RACK 4U PARA MONTAJE EN PARED:** Este rack para montaje en pared, de perfil bajo, de 19" (48,26cm) de ancho, tiene una profundidad máxima de 1378" (35cm), y se recomienda para equipos de red con una profundidad de hasta 12" (30cm), para dejar un espacio de 1,75" (4,4cm) para el enrutamiento de los cables; máxima capacidad de peso de 20kg
- **FÁCIL INSTALACIÓN:** El soporte de panel de parcheo para montaje en pared, 4U, se entrega totalmente ensamblado e incluye todos los tornillos (16x) M6 y todas (16x) tuercas enjauladas M6, para facilitar la instalación del equipo y evitar las molestias de tener que adquirir hardware de montaje por separado
- **FABRICACION DE ACERO LAMINADO EN FRÍO:** El rack de pared cuenta con un diseño de acero sólido para una mayor durabilidad e incluye las herramientas de montaje en pared. Se instala en tacos de 16" (40,6cm) con agujeros de montaje
- **FÁCIL GESTIÓN DEL CABLEADO:** Fabricado pensando en la eficiencia, el soporte pequeño de pared para panel de parcheo cuenta con un acceso posterior para el enrutamiento de cableado que facilita su organización en su armario de red, sala de servidores, etc
- **LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE INFORMÁTICA:** Diseñado y fabricado para profesionales de informática, este soporte de pared está respaldado de por vida e incluye asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida las 24/5

---

### Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Montaje en Pared	Sí
Tipo de rack	2 postes
Tipo de Marco	Rack Abierto
Altura U	4U
Características Especiales	Se envía totalmente ensamblado
	Marcas de U
	Montaje en Pared

Lengüeta(s) para conexión a tierra

Perfil para carriles de  
montaje En L

Tipos de Perforaciones Cuadrado (para tuerca enjaulada)  
de Montaje

Estándares Industriales EIA/ECA-310-E

---

Rendimiento

Capacidad de Carga 44.1 lb [20 kg]

---

Características  
Físicas

Color Negro

Material de Fabricación Acero

Tipo de Gabinete Acero

Longitud del Producto 13.8 in [35.0 cm]

Ancho del Producto 19.6 in [49.8 cm]

Altura del Producto 7.2 in [18.4 cm]

Peso del Producto 10.9 lb [5.0 kg]

Profundidad Máxima de 13.8 in [35 cm]  
Montaje

---

Información de la  
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 15.4 in [39.0 cm]

Ancho de la Caja 21.1 in [53.7 cm]

Altura de la Caja 9.0 in [22.8 cm]

Peso (de la Caja) del  
Envío 10.1 lb [4.6 kg]

---

Contenido de la  
Caja

Incluido en la Caja	1 - Soporte de montaje en pared para panel de parcheo
	16 - Tornillos M6
	16 - Tuercas Enjauladas M6
	16 - Arandelas M6 acopadas de plástico
	4 - Anclajes plásticos para pared
	4 - Tornillos M5-25 de cabeza plana

---

Información Acerca  
de la Garantía

Warranty

De Por Vida

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

