

6U 35 cm diep serverrack wandmontage beugel voor patchpanelen

Productcode: WALLMOUNT6



De WALLMOUNT6 6U 35cm diepe Montagebeugel voor Patchpanelen zorgt voor een stevige en betrouwbare opslagmogelijkheid, zodat u apparatuur aan de wand kunt monteren voor een meer efficiënte en toegankelijke werkomgeving. De montagebeugel is volledig gemaakt uit staal en is geschikt voor het aan de wand monteren van patchpanelen of andere slanke 19 inch apparatuur. Met levenslange garantie door StarTech.com

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Monteer patchpanelen en andere slanke 19" apparatuur aan de wand

Eigenschappen

- 20kg draagvermogen
- Rackhoogte van 6U
- COLD-ROLLED STEEL CONSTRUCTION: Made of sturdy cold rolled steel, you can rely on this mounting bracket to keep your network equipment safe and sound. This bracket is perfect in areas where space is at a premium
- OPTIMIZE STORAGE SPACE: The 6U wall mounting bracket delivers a dependable equipment storage option, allowing you to wall mount equipment for a more efficient and accessible operating environment

- Stevige constructie uit koudgewalst staal

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Wandmonteerbaar	Ja
Rack type	Met 2 stijlen
Type frame	Open Frame
U-hoogte	6U
Speciale functies	Volledig gemonteerd geleverd U-markeringen wandmonteerbaar
Montagerailprofiel	L-Shape
Mounting Hole Types	Vierkant (voor kooimoer)
Industriestandaarden	EIA/ECA-310-E

Prestaties

Weight Capacity	44.2 lb [20 kg]
-----------------	-----------------

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Construction Material	Staal
Type behuizing	Staal
Lengte product	13.8 in [35.0 cm]
Breedte product	19.6 in [49.8 cm]
Hoogte product	10.7 in [27.3 cm]
Gewicht product	9.9 lb [4.5 kg]
Maximale	13.8 in [35 cm]

montagediepte

Verpakkingsinformatie

Plat verpakt (montage vereist)	Nee
Package Length	20.6 in [52.4 cm]
Package Width	15.0 in [38.0 cm]
Package Height	11.8 in [30.0 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	13.9 lb [6.3 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	6U-rack voor wandmontage
	M6 schroeven
	M6 kooimoeren
	Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

