

## Wandmontage Server Rack mit Fachboden - 8HE

Produkt-ID: WALLSHELF8U



StarTech.com

Dieses Wandmontage-Rack bietet Ihnen 8 Rackeinheiten für die Aufbewahrung Ihrer Server oder A/V-Geräte an der Wand. Durch den mit dem Rack mitgelieferten Regalboden können Sie eine stabile Oberfläche für die Aufbewahrung nicht einbaufähiger Geräte schaffen.

Die Wandhalterung verfügt über eine einstellbare Montagetiefe von 30 cm bis 46 cm sowie über einen 30-cm-Regalboden, der entweder oben oder unten an dem Rack angebracht werden kann, je nachdem, wie Sie das Rack befestigen. Dank dieser beiden Eigenschaften können Sie sowohl die Tiefe als auch die Anordnung personalisieren und perfekt auf Ihre Ausrüstung und Kabel einstellen - damit das Rack sich ideal in Ihren Arbeitsbereich eingliedert.

Durch die Montage an der Wand belegt das 8U-Rack weder Platz auf Ihrem Schreibtisch noch auf anderen Flächen. Es eignet sich perfekt für Ihre SoHo-Umgebung (Small Office/Home Office), Ihren Serverraum oder sonstige Standorte, an denen nur begrenzt Platz zur Verfügung steht.

Das aus massivem Stahl gefertigte Wandmontage-Rack ist die solide und sichere Montagelösung für Ihre geschäftskritischen Geräte - und da die Wandmontagelöcher im Abstand von 40 cm zueinander angebracht sind, entspricht es zudem exakt dem Standard-Trockenbau-Ständerwerk. Dies garantiert die einfache und sichere Befestigung an Leichtbauwänden.

Für die mühelose Geräte-Installation ist das Rack mit 10 bis 32 Gewindeschienen ausgestattet, sodass Sie Ihre Geräte direkt an der Schiene ohne den Einsatz von Käfigmuttern befestigen können.

Um das Versandgewicht zu verringern, wird das Wandmontage-Rack in einer flachen Verpackung geliefert, wodurch sich nicht nur Ihre Versandkosten erheblich reduzieren, sondern auch ein größerer Transportschutz als bei vormontierten Racks besteht. Da das Rack effizient verpackt ist, können Sie es zudem bis zu seinem späteren Einsatz komfortabel lagern und transportieren oder an einem anderen Standort einlagern als dort, wo es angekommen ist.

Das WALLSHELF8U wird von StarTech.com mit einer lebenslangen Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität

### Anwendungen

- Installieren Sie Netzwerk- und Telekommunikationsgeräte bündig an der Wand
- Verwenden Sie es in Ihrem Kleinbüro, in dem für ein Rack voller Größe kein Platz vorhanden ist
- Lagern Sie häufig verwendetes Werkzeug auf dem eingebauten Regalboden
- Platzieren Sie nicht einbaufähige Geräte auf dem eingebauten Regalboden

### Merkmale

- Montieren Sie IT- oder AV-Geräte an der Wand, um Platz in Ihrem Büro oder Serverraum zu sparen
- 8U Wandmontage-Design
- Entspricht den EIA-310-Standards für 19-Zoll-Racks
- Aus massivem Stahl für eine lange Lebensdauer
- Müheloser Aufbau mit 10-32 Gewindeschienen, die Ihnen die direkte Montage Ihrer Geräte an der Schiene ohne den Einsatz von Käfigmuttern erlaubt
- Individualisieren Sie Ihre Installation mit einem eingebauten Regalboden, der entweder oben oder unten an dem Rack angebracht werden kann
- Abbindepunkte für Kabelmanagement
- Rückseitige Öffnung ermöglicht den Zugang zur Verkabelung
- Einstellbare Montagetiefe, von 12 Zoll bis 18 Zoll

---

#### Hardware

Garantiebestimmung	Lifetime
Wandmontierbar	Ja
Rack-Typ	2-Pfosten
Rahmentyp	Open Frame



U-Höhe	8U
Besondere Funktionen	Wandaufhängung möglich Einfache Montage
Montageschienenprofil	L-Shape
Mounting Hole Types	Gewindebohrung
Industrienormen	EIA/ECA-310-E

---

#### Leistung

Weight Capacity	75.2 lb [34.0 kg]
-----------------	-------------------

---

#### Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Construction Material	Stahl

---

#### Product Measurements

Produktlänge	12.1 in [30.7 cm]
Produktbreite	19.1 in [48.5 cm]
Produkthöhe	17.6 in [44.6 cm]
Produktgewicht	24.6 lb [11.1 kg]
Max. Montagetiefe	17.8 in [45.3 cm]

---

#### Verpackungsinformationen

Flache Verpackung (Montage erforderlich)	Ja
Package Length	21.3 in [54 cm]
Package Width	20.0 in [50.7 cm]
Package Height	1.7 in [43 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	26.5 lb [12.0 kg]



---

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	Rückplatte
	rechte Halterung
	linke Halterung
	Regalhalterung
	Einstellbare Schienen
	10-32 x 3/8" Schrauben
	10-32 Montageschrauben
	Montageschablone
	Anleitung
	Holzschrauben

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

