

Étagère murale ventilée pour serveur ou équipement réseau - Profondeur de 430 mm

N° de produit: WALLSHELF



L'étagère murale ventilée WALLSHELF avec une profondeur de 430 mm constitue une solution économique et durable pour fixer sur les murs de votre salle de serveurs n'importe quels équipements non montables en rack.

Solution de qualité industrielle, cette étagère murale en acier présente des orifices espacés de 40 cm pour un ancrage mural standard et peut supporter un poids total maximum de 91 kg. Pour une gestion simplifiée des câbles, l'étagère comprend quatre trous passe-câbles préperforés avec œilletons, lesquels vous permettent d'acheminer facilement les câbles du réseau, de l'alimentation, des écrans et autres selon vos besoins.

## Certifications, rapports et compatibilité



## Applications

- Stockage d'équipements dans un centre de données ou une salle de serveurs
- Montage mural et stockage d'équipements audio/vidéo volumineux
- Montage mural de commutateurs et de systèmes de diffusion

## Spécifications techniques

- Structure durable en acier
- Base ventilée pour une meilleure circulation de l'air
- Les trous de montage sont espacés de 40 cm pour un ancrage mural standard
- Quatre trous de câblage prédécoupés avec bagues - 2 x 25,4 mm et 2 x 60 mm
- Conforme au TAA (Trade Agreements Act) en matière d'achats GSA (General Services Administration)

---

#### Matériel

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Politique de garantie | Lifetime     |
| Fixation sur le mur   | Oui          |
| Type de cadre         | Cadre ouvert |

---

#### Performance

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Weight Capacity (Stationary) | 200.0 lb [90.7 kg] |
|------------------------------|--------------------|

---

#### Caractéristiques physiques

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Couleur             | Noir              |
| Type de boîtier     | Acier             |
| Largeur interne     | 20.2 in [51.4 cm] |
| Profondeur interne  | 16.9 in [42.9 cm] |
| Longueur du produit | 0.0 in [0.0 mm]   |
| Largeur du produit  | 0.0 in [0.0 cm]   |
| Hauteur du produit  | 0.0 in [0.0 cm]   |
| Poids du produit    | 17.6 lb [8.0 kg]  |

---

#### Informations d'emballage

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Quantité par paquet | 1                 |
| Longueur du Paquet  | 21.7 in [55.0 cm] |

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Package Width  | 18.3 in [46.4 cm] |
| Package Height | 15.1 in [38.4 cm] |
| Poids brut     | 20.1 lb [9.1 kg]  |

---

Contenu du paquet

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Inclus dans le paquet | 1 - Étagère murale ventilée |
|                       | 4 - Prises à trous          |
|                       | 4 - Bagues enfichables      |

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis