

Wandmontage Sitz-/ Steh Workstation - 1 Monitor

Produkt-ID: WALLSTS1



Dieser wandmontierte Steh-Sitz-Tisch ist ideal für Bereiche, die zu beengt für einen herkömmlichen Steh-Sitz-Tisch sind. Das kompakte, wandmontierte Design kombiniert einen Einzelmonitorarm und eine Tastaturablage mit einer einfachen Höhenverstellung, mit der Sie zwischen Sitzen und Stehen wechseln können, ohne Ihren Arbeitsablauf zu unterbrechen.

Einstellbare Arbeitsposition mit einer einfachen Bewegung. Bewegen Sie die Arbeitsfläche einfach bis zu 436 mm nach oben, um sowohl Ihren Monitor als auch Tastatur und Maus anzuheben. Die Monitorhalterung verfügt über eine separate Höhenverstellung von bis zu 124 mm entlang der Standsäule.

Dieser Sitz-Steh-Monitorarm trägt einen einzelnen Monitor mit bis zu 61 cm (bei einer Tragkraft von 8 kg). Stellen Sie durch die Neigung von -5° bis 35° den optimalen Betrachtungswinkel für Ihren Monitor ein, oder drehen Sie Ihre Monitore um bis zu 360° für Hoch- oder Querformat.

Der Steh-Sitz-Tisch lässt sich zur Wand zurückklappen, und die Tastaturablage lässt sich um bis zu 90° zusammenklappen, wodurch Platz gespart wird, wenn sie nicht gebraucht wird. Sie können den Monitorarm nach links oder rechts (von -90° bis 90°) und nach oben oder unten (von -30° bis 65°) bewegen, bis Sie die ideale Position gefunden haben.

Der Monitorarm bietet viel Arbeitsfläche mit einer großen Tastaturablage (449 x 207 mm) und einer herausnehmbaren Ablage (217 x 213 mm) für Ihre Maus, auf der linken oder der rechten Seite.

Der WALLSTS1 wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Ideal für den Einsatz in medizinischen und Einzelhandelsumgebungen mit Merkmalen wie dem Scannerhalter
- Funktioniert gut in Bereichen, in denen viele Benutzer einen schnellen und einfachen Computerzugriff benötigen, in denen der Platz begrenzt ist
- Eine flexible Lösung für eine Vielzahl von Benutzern mit unterschiedlichen Höhen

Merkmale

- **ARBEITSPLATZ FÜR DIE WANDMONTAGE:** Ergonomischer Stehtisch mit VESA-kompatiblen Einzelmonitorarm (75 x 75/100 x 100 mm) unterstützt jedes Display einschließlich Ultrawide bis zu 8 kg; Sitz-/Steharbeitsplatz für die Wandmontage mit Tastatur und Mausablage
- **ZUSAMMENKLAPPBARER ARBEITSPLATZ:** Bei Nichtgebrauch verstaubar (33-cm-Profil); sichere Computertastatur mit Klebestreifen, einschließlich Mausablage; mit dem Gelenkarm kann der Monitor 56 cm und die Tastaturablage 97 cm gegenüber der Wand positioniert werden
- **BEWEGUNGSBEREICH:** Display mit vertikaler Neigung von +35/-5 Grad, Drehung von 360 Grad; Tastatur- und Mausablage um 90 Grad neigbar; Arbeitsplatz (Monitor, Tastatur und Maus) mit einstellbarer Höhe von 43,7 cm mit nur einem Tastendruck; Einstellwerkzeuge enthalten.
- **VOLL BEWEGLICH:** Der gesamte Arbeitsplatz kann um +/-90 Grad geschwenkt, um +65/-30 Grad geneigt werden; wenn der Arbeitsplatz ideal positioniert ist, kann der Monitor zusätzlich mit einem Tastendruck entlang der 12,4-cm-Schiene in der Höhe verstellt werden
- **DURCHDACHTES DESIGN:** Integriertes Kabelmanagement für Monitor und Tastaturfach; individuelle Halter für Maus und Handscanner; hochwertige Verarbeitung mit dekorativer Abdeckung für die Bodenplatte, die an der Wand befestigt wird

Prominence

Garantiebestimmung 2 Years
n

Description CDW 75 - StarTech.com Wall Mount Workstation VESA Monitor -
1st Line Adjustable Standing Desk

Hardware

Wandmontierbar Ja

Kabelmanagement Ja

Anzahl der unterstützten Displays 1



Montageoptionen	Wandmontage
VESA-Lochmuster	75x75 mm 100x100 mm

Leistung

Gewichtskapazität	17.7 lb [8 kg]
Weight Capacity of Keyboard Tray	5.5 lb [2.5 kg]
Maximale Anzeigegröße	24in
Höhenverstellung	Ja
Maximale Armlänge	21.6 in [54.8 cm]
Neigung	+35° / -5°
Keyboard Tray Tilt	0 to 90°
Schwenkung/Drehung	+90°/-90°
Displayrotation	360°

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusotyp	Stahl
Keyboard Tray Width	17.7 in [44.9 cm]
Keyboard Tray Depth	8.1 in [20.7 cm]
Produktlänge	31.5 in [80 cm]
Produktbreite	26.3 in [66.8 cm]
Produkthöhe	19.7 in [50 cm]
Produktgewicht	19.2 lb [8.7 kg]

Verpackungsinformationen



Package Length	22.8 in [58 cm]
Package Width	15.7 in [40 cm]
Package Height	8.3 in [21 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	22.8 lb [10.3 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	Monitorarm
	VESA-Monitorbefestigung
	Tastatureinschub
	Klebestreifen
	Säule
	Wandhalterung
	Betonanker
	Montageschrauben
	Schrauben, M4 x 10 mm
	Schraube, M6 x 8 mm
	Schrauben, M6 x 10 mm
	Schrauben, M6 x 12 mm
	Schraube, M8 x 20 mm
	Sechskantschlüssel, 2,5 mm
	Sechskantschlüssel, 5 mm
	Sechskantschlüssel, 6 mm
	Kunststoff-Unterlegscheibe
	Metall-Unterlegscheibe
	Schraubendreher für Sockel

Anleitung

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

