

## Estación de Trabajo de Pie y Sentado para Montaje en Pared - Para Un Monitor de hasta 24" - Escritorio Ergonómico con Movimiento Total para Un Monitor VESA y Charola de Teclado

ID del Producto: WALLSTS1



Este escritorio de trabajo de pie o sentado de pared es perfecto para estancias donde no hay espacio suficiente para un escritorio de trabajo de pie o sentado tradicional. Su diseño de pared, compacto, combina con un brazo para monitor único y con una charola del teclado, además proporciona un ajuste sencillo de la altura que le permitirá alternar entre trabajo sentado y de pie sin interrumpir su flujo de trabajo.

Ajuste su posición de trabajo con un solo movimiento suave. Solo tiene que levantar la superficie de trabajo hasta 436mm para elevar tanto el monitor, como el teclado y el ratón. El brazo para monitor tiene una altura ajustable a 124mm a lo largo de la columna.

Este brazo para monitor de trabajo de pie o sentado es compatible con un monitor de hasta 34" (con una capacidad de carga de 8kg). Ajuste su monitor a la posición ideal, con una inclinación de entre -5° a 35°, o rote sus monitores hasta los 360° para una orientación vertical u horizontal.

El escritorio de trabajo de pie o sentado se pliega contra la pared, y la charola del teclado se dobla hasta los 90°, lo cual le ahorra espacio cuando no está en uso. Puede mover el brazo articulado hacia la izquierda o derecha (de -90° a 90°) y bajar o elevar el brazo (de -30° a 65°) hasta sacar el máximo provecho de su espacio.

El brazo de monitor ofrece abundante espacio de trabajo con una amplia charola de teclado (449 x 207mm) y una charola deslizante (217 x 213mm) que sostiene su ratón, instalada a la izquierda o a la derecha.

El modelo WALLSTS1 está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

### Aplicaciones

- Ideal para su uso en entornos de atención médica y venta minorista, con características como el soporte para escáner
- Funciona bien en entornos con espacio limitado, donde se requiere el acceso rápido y fácil de muchos usuarios a ordenadores
- Solución flexible para una amplia gama de usuarios de varias estaturas

### Características

- **ESTACIÓN DE TRABAJO DE MONTAJE EN PARED:** Escritorio ergonómico para trabajo de pie, con brazo para monitor de placa VESA (75x75/100x100mm), admite cualquier pantalla, incluyendo las ultraanchas con peso de hasta 8kg. Con bandeja para teclado y mouse
- **PLATAFORMA DE TRABAJO PLEGABLE:** Guardela cuando no la utilice (perfil de 33cm). Asegura el teclado con una tira adhesiva, incluye la bandeja del mouse. El brazo articulado permite extender el monitor a 56cm y la bandeja del teclado a 97cm de la pared
- **RANGO DE MOVIMIENTOS:** La pantalla tiene una inclinación vertical entre +35°/-5° y una rotación de 360°. Elevación de la plataforma (monitor, teclado y mouse) con altura ajustable (43cm) de un solo toque. Herramientas de ajuste incluidas
- **ARTICULACIÓN TOTAL:** Toda la estación de trabajo puede girar a +/-90°, inclinarse a +65/-30°. Cuando la plataforma está situada en la posición ideal, es posible un ajuste adicional del monitor en 12cm, a lo largo del carril, con un solo toque
- **DISEÑO INTELIGENTE:** Sistema integrado de gestión de los cables del monitor y la bandeja del teclado. Soportes individuales para el mouse y escáner de mano. Acabado de alta calidad, con cubierta decorativa para la placa base que se fija a la pared

---

#### Hardware

Política de Garantía	2 Years
Montaje en Pared	Sí
Gestión de cables	Sí
Número de pantallas admitidas	1
Opciones de Montaje	Montaje en pared

Patrón(es) VESA de agujeros de montaje	75x75 mm
	100x100 mm

---

#### Rendimiento

Capacidad de Carga	17.7 lb [8 kg]
Weight Capacity of Keyboard Tray	5.5 lb [2.5 kg]
Tamaño máximo de la pantalla	24in
Ajuste de la altura	Sí
Extensión máxima del brazo	21.6 in [54.8 cm]
Inclinación	+35° / -5°
Keyboard Tray Tilt	0 to 90°
Giro / Pivotación	+90° / -90°
Rotación de la pantalla	360°

---

#### Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Acero
Keyboard Tray Width	17.7 in [44.9 cm]
Keyboard Tray Depth	8.1 in [20.7 cm]
Longitud del Producto	31.5 in [80 cm]
Ancho del Producto	26.3 in [66.8 cm]
Altura del Producto	19.7 in [50 cm]
Peso del Producto	19.2 lb [8.7 kg]

---

#### Información de la Caja



Longitud de la Caja	22.8 in [58 cm]
Ancho de la Caja	15.7 in [40 cm]
Altura de la Caja	8.3 in [21 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	22.8 lb [10.3 kg]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Brazo Soporte VESA soporte VESA para monitor Bandeja para Teclado tira adhesiva columna Placa de Pared Anclajes para Hormigón Tornillos de Montaje tornillos M4x10mm tornillo M6x8mm Tornillos M6x10mm tornillos M6x12mm tornillo M8x20mm llave hexagonal de 2,5mm llave hexagonal (5mm) llave hexagonal (6mm) arandela plástica arandela metálica destornillador para brocas
---------------------	---



## Manual de Instrucciones

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

