

ウォールマウント昇降デスク/2面モニターアーム/高さ調節機能/キーボードトレイ&マウストレイ/座位・立位対応シングルディスプレイアーム/マウス&スキャナー専用ホルダー

製品ID: WALLSTS2



ウォールマウント型昇降デスク。標準的な座位・立位デスクを置けるスペースがないエリアで便利です。 デュアルモニタアームとキーボードトレイを合わせたコンパクトなウォールマウント設計のシステムは、簡単に高さ調節ができ、ワークフローを中断せずに立ち姿勢と座り姿勢を切り替えることができます。

作業時の姿勢をワンタッチで簡単に調整。作業面を持ちあげ、436mmの調整幅でモニタ、キーボード、マウスの高さを変えられます。モニタマウントは別途高さ調節に対応し、支柱に沿って124mmまで調整が可能です。

モニタアームは24インチまでのモニタ2台に対応しています(耐荷重8kg)。−15° から+15° のスイベル(旋回)と、0° から30° のチルト(傾き)で見やすい位置にモニタを調整し、360° の回転で画面を縦横どちらにでも配置できます。

この昇降デスクは、使用していないときには壁にそってたたむことができます。キーボードトレイも90°に折りたためるようになっており、スペースを取りません。アームはスイング部分で -90° から 90° まで左右に動き、上下には-30° から 65° まで動かせるため、スペースを最大限に活用できます。

キーボードトレイのサイズは 449mm x 207mmと大きめにとってあり、十分なワークスペースを提供します。マウスを乗せる引き出しトレイ(217mm x 213mm)は左右どちらにでも取り付けることができます。

認証、レポート、互換性







用途

- ・スキャナーホルダー等、医療機関や店舗環境に適した機能を提供
- ・限られたスペースで多くのユーザーがコンピュータにアクセスする環境で便利
- ・身長が異なる複数ユーザーに対応可能なソリューション



製品の特長

.

ウォールマウント型デスク: VESA互換 (75x75/100x100mm) デュアルモニタアーム付きエルゴデスク。8kgまでの24インチモニタ2台に対応。 キーボード/マウストレイ付き

.

折り畳み可能:使用していないときは壁に沿ってに折り畳める省スペース型(壁からの張り出し33.2cm)。キーボードを粘着テープで固定可能、マウストレイ付き。モニタを55.8cm、キーボードトレイを96.5cmまで壁面から引き出し可能

.

可動域:335mmスイベルアームのどの部分にでもモニタの固定と画面揃えが可能。画面の上下振り+35度、360度回転に対応。モニタ、キーボード、マウスのセットをワンタッチで上げ下げ可能(高さ調整幅436mm)。調整ツール付属

.

多関節フルモーション:+/-90度の左右振り、+65/-30度の上下振りで理想的な位置に調整できるフルモーションデスク。モニタの高さも124mmのトラック部分に沿ってワンタッチで調整可能

.

考え抜かれたデザイン: モニタとキーボードの配線を通せるケーブル管理機能、マウス/スキャナー用の個別ホルダーを統合。壁面固定ベースプレートに化粧カバーを施した高品質フィニッシュ

ハードウェア

保証に関する方針 2 Years

壁取り付け可能あり

ケーブル管理 あり

対応ディスプレイ数 2

取り付けオプション 壁面設置

VESA取り付け穴パターン 75x75 mm

100x100 mm

性能

可搬重量 8 kg [17.6 lb]

Weight Capacity of Keyboard Tray 2.5 kg [5.5 lb]

最大ディスプレイサイズ 24 インチ

高さ調節あり

最大延長時のアーム長さ 548 mm [21.6 in]

チルト +30° ∕0°

Keyboard Tray Tilt 0 to 90°

スイベル / ピボット +/-90°



	ディスプレイ回転	360°
	色	ブラック
	エンクロージャタイプ	アルミ、スチール、プラスチック
	Keyboard Tray Width	449 mm [17.7 in]
	Keyboard Tray Depth	207 mm [8.1 in]
	製品縦	85.4 cm [33.6 in]
	製品横	66.5 cm [26.2 in]
	製品高さ	53.3 cm [21.0 in]
	製品重量	10.4 kg [22.9 lb]
- パッケージ情報	パッケージ数量	
		1
	パッケージ縦	78.5 cm [30.9 in]
	パッケージ横	39.6 cm [15.6 in]
	パッケージ高さ	21.1 cm [8.3 in]
	工場出荷時(パッケージ)重量	12.5 kg [27.5 lb]
箱に含まれているもの	パッケージ内容	1 - モニタアーム
		1 - キーボードトレイ
		1 - 粘着テープ
		1 - 支柱
		1 - ウォールプレート
		2 - VESA モニタマウント
		4 - コンクリートアンカー
		4 - 取り付けネジ
		8 - M4x10mm ネジ
		5 - M6x10 mm ネジ
		4 - M6x12 mm ネジ
		1 − M8x20 mm ネジ



- 1 2.5mm 六角レンチ
- 1 5mm 六角レンチ
- 1 6mm 六角レンチ
- 1 プラスチック製ワッシャー
- 1 メタルワッシャー
- 1 ソケットドライバ
- 2 クロスバーワッシャー
- 2 ノブ
- 2 クロスバー
- 1 クロスバーマウント
- 1 レンチ
- 1-取扱説明書

^{*} 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。