

Adaptador de Video HDMI Inalámbrico - 1080p

ID del Producto: WIFI2HDMC



Envíe transmisiones inalámbricas del contenido de su teléfono celular, tablet o laptop a cualquier pantalla HDMI, gracias a este adaptador inalámbrico Miracast y WiDi. El adaptador HDMI a través de señal inalámbrica ofrece soporte nativo a dispositivos móviles equipados con Miracast o WiDi, como smartphones y tablets Android y laptops Windows® 8.1, Ultrabooks y tablets Surface. El receptor WiDi también incluye software adicional para compatibilidad garantizada con computadoras basadas en Windows, a través de conexiones estándar LAN con cable o WiFi inalámbrica.

Mantenga su sala de juntas sin marañas de cables, gracias a la conexión inalámbrica de su proyector HDMI con casi cualquier dispositivo móvil. Con soporte nativo para una amplia gama de smartphones y tablets Miracast y WiDi, incluyendo los dispositivos Samsung con software All-share y Screen Mirror, este receptor Miracast es ideal al trabajar en salas de juntas y entornos de oficinas BYOD (Trae tu propio dispositivo).

Sinergia laboral, gracias al uso compartido y la conmutación inalámbrica de contenido entre dispositivos con fuentes de video diferentes. El adaptador Miracast / WiDi tiene una interfaz intuitiva que garantiza un funcionamiento sin problemas.

Los dispositivos móviles están diseñados para ser portátiles. Esto significa que la pantalla es demasiado pequeña para su uso compartido con más de dos personas. Ahora es posible presentar grandes ideas en una pantalla grande, gracias a la comodidad que ofrece el práctico tamaño y la portabilidad de un smartphone, un tablet o una laptop.

El modelo WIFI2HDMC está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Reproducción de contenido de audio/video, como presentaciones, desde un smartphone o una tableta en un proyector de una sala de juntas
- Uso compartido de fotos o video con audio desde un smartphone o una tableta en un sistema de cine en casa
- Permite dar presentaciones multimedia en pantallas HDMI, desde un smartphone o una tableta portátil, en ferias de comercio o proveedores

Características

- Compatibilidad nativa con cientos de dispositivos (Miracast)
- Se incluye software para más compatibilidad con otros dispositivos (Windows)
- Servidor integrado para dispositivos inalámbricos o de almacenamiento USB
- Salida HDMI que admite imágenes de 1080 p
- Puerto LAN opcional para dispositivos con conexión por cable
- Salida opcional análoga de audio/video con el cable incluido

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Entrada A/V	HDMI
Cantidad de Puertos	1
Salida A/V	HDMI
Cableado	Inalámbrico
Soporte de Audio	Sí

	Sistema En Cascada	No
<hr/>		
Rendimiento	Resolución Digital Máxima	1920x1080/1080p
	Pantalla Plana Soportada	Sí
	Especificaciones Generales	Formatos de ficheros compatibles con el modo MSM ("Media Server Mode", modo de servidor de medios): AVI, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-TS, MPEG-4, 3GP, 3GP2, MOV, WMV y DVR-MS
<hr/>		
Conector(es)	Conector A	1 - Inalámbrico N (IEEE 802.11n)
	Conector B	1 - RJ-45
		1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)
		1 - HDMI (19 pines)
		1 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)
<hr/>		
Software	Compatibilidad OS	Windows® 11, 10 (32/64) Windows 8 / 8.1 (32/64) Windows 7(32/64) Windows Vista (32/64) Android (v.4.3 y superior)
<hr/>		
Indicadores	Indicadores LED	1 - LED de Encendido/Actividad
<hr/>		
Requisitos de Energía	Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
	Tensión de Entrada	100 - 240 AC
	Tensión de Salida	5 DC

Alimentación de Salida 1A

Consumo de Energía 5

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 45°C (32°F to 131°F)

Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Humedad 20%~80%

Características Físicas

Color Negro

Tipo de Gabinete Plástico

Longitud del Producto 2.6 in [6.5 cm]

Ancho del Producto 3.3 in [8.5 cm]

Altura del Producto 1.0 in [2.6 cm]

Peso del Producto 2.8 oz [79.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 6.0 in [15.2 cm]

Ancho de la Caja 8.5 in [21.6 cm]

Altura de la Caja 2.1 in [5.4 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 14.0 oz [396.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja 1 - Adaptador inalámbrico de pantalla

1 - Adaptador de alimentación (Norteamérica)

1 - Cable USB a puerto adaptador (opcional para fuente de alimentación USB)

1 - Cable de audio/vídeo de 4 posiciones

1 - Guía de instalación rápida

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.