

## 150m Rolle Cat5e Plenum CMP / FT6 UTP Kabel - Blau

Produkt-ID: WIR5ECMPHBL



Das Cat5e Plenum-Kabel in Großmenge (152,4 m) WIR5ECMPHBL entspricht bzw. übertrifft alle Cat 5e-Spezifikationen für zuverlässige Ethernet-Netzwerkverbindungen und ist mit einer markierten Ummantelung ausgestattet, mit deren Hilfe Sie die Kabelverläufe an die genauen Installationsanforderungen anpassen können. Dank der blauen PVC-Ummantelung können Sie Ihre Kabel für eine übersichtliche Installation nach Bedarf farblich markieren.

Das WIR5ECMPHBL ist nur aus hochwertigsten Materialien gefertigt und bietet zuverlässig Leistung. Mit unserer lebenslangen Garantie.

Dieses Cat 5e-Kabel wurde für CMP (FT6) Plenum getestet und ist hervorragend geeignet für die horizontale Installation von Kabeln in Luftplenums, Kanälen, Wänden, Führungen, Decken usw., wo ein CMP-Brandschutzwert erforderlich ist.

Cat5e-Kabel von StarTech.com werden nur aus hochwertigen Kupferleitern gefertigt. Zwar bieten viele Kabelhersteller ein billigeres Kabel aus einem mit Kupfer ummantelten Aluminiumkern an, wir jedoch gehen bei der Qualität keine Kompromisse ein, um sicherzustellen, dass Ihre Investition in Netzwerkkabel für hochwertigste und leistungsstarke Verbindungen sorgt.

Dieses Cat 5e-Kabel wird aus 0,25 mm<sup>2</sup> dickem Kupferdraht gefertigt und ist für eine Vielzahl von Ethernet-.Anwendungen geeignet, z. B. Power over Ethernet (PoE). Da unsere Kabel aus hochwertigem Kupferdraht bestehen, sind sie hervorragend für Power over Ethernet-Anwendungen geeignet, während geringwertigere Aluminiumkabel mit Kupferummantelung über unzureichende Leitereigenschaften verfügen, schnell Wärme entwickeln, zu Geräteschäden und möglicherweise Brände führen können.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität



## Anwendungen

- Kann in Luftkanälen und Plenums verwendet werden, wo CMP-Brandschutzwert erforderlich ist
- Entwickelt für Fast Ethernet-Netzwerke

## Merkmale

- UL Listed CMP/FT6 Plenum-Brandschutzwert
- Längen-markiertes Kabel
- Hochwertiges 0,25mm<sup>2</sup>-Kupferkabel
- Sorgfältig entwickelt und getestet für akzeptable Nah-Nebensprechen-Werte (Near End Crosstalk - NEXT)
- Gefertigt aus hochwertigen Komponenten

### Hardware

Garantiebestimmungen Lifetime

Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride

Feuerwiderstandsklass Ausgelegt gemäß CMP (Plenum)  
e

### Leistung

ETL-verifiziert Ja

Kabelnennwerte CAT5e - 350 MHz

### Physische Eigenschaften

Farbe Blau

Drahtstärke 24 AWG

Leitungstyp Massives Kupfer

Kabellänge	500.0 ft [152.4 m]
Produktlänge	500.0 ft [152.4 m]
Produktgewicht	11.5 lb [5.2 kg]

---

Verpackungsinform  
ationen

Paketmenge	1
Paketlänge	11.8 in [29.9 cm]
Paketbreite	11.5 in [29.2 cm]
Pakethöhe	7.6 in [19.3 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	11.4 lb [5.2 kg]

---

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - 152,4 m Rolle blaues Plenum CMP Cat5e Solid UTP-Kabel Großmenge
--------------------	---

---

Garantieinformatio  
nen

Warranty	Lifetime
----------	----------

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

