

Cat6 netwerkkabel - 304,8 m ethernetkabel - solide - CMR-geclassificeerd - zwart

Productcode: WIR6CMRBK



Deze bulk Cat6-kabel biedt betrouwbare gigabit netwerkverbindingen, en dus gegarandeerd hoge prestaties voor uw veeleisende Ethernet-applicaties. De Cat6-kabel is geschikt voor verticale installatie in een wand.

Deze categorie 6 kabel is getest voor CMR installatie (risers) en is ideaal voor de installatie van kabels in de wand en tussen vloeren en liftschachten, waarvoor CMR-brandbeveiliging vereist is

Al onze kabels zijn gemaakt van hoogwaardige koperen geleiders en zijn zorgvuldig geproduceerd en getest zodat Near End Crosstalk (NEXT) ruim binnen de acceptabele grenzen blijft.

Zorg dat uw veeleisende Ethernet-toepassingen, zoals Power-over-Ethernet en 4K of 1080p video streaming, uitstekend presteren met behulp van kabels met een koperen draad van 0,26 mm².

De WIR6CMRBK levert betrouwbare prestaties en wordt gedekt door onze levenslange garantie.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Ontworpen voor verticale kabel-installatie zoals in wanden en tussen vloeren en liftschachten waar CMR-brandbeveiliging vereist is
- Data, voice en video leveren via gigabit netwerken

Eigenschappen

- UL genoteerd CMR-brandbeveiliging
- Ondersteunt betrouwbare 550 MHz/1 Gbps Ethernet-netwerkverbindingen
- Zorgvuldig ontworpen en gefabriceerd om Near End Crosstalk (NEXT) binnen aanvaardbare grenzen te houden
- ETL-geverifieerd
- Hoogwaardige 0,26 mm² koperdraad

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Brandbestendigheid	CMR goedgekeurd (stijgbuis)

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	10BASE-T via 1000BASE-T Ethernet
Kabelspecificatie	CAT6 550 MHz

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Draaddikte	23 AWG
Type geleider	Massief koper
Kabellengte	1000.0 ft [304.9 m]
Lengte product	1000.0 ft [304.9 m]
Breedte product	0.2 in [4.0 mm]
Hoogte product	0.2 in [4.0 mm]
Gewicht product	28.1 lb [12.7 kg]

Verpakkingsinformatie

Package Length	17.7 in [45.0 cm]
----------------	-------------------



Package Width	17.7 in [45.0 cm]
Package Height	8.3 in [21.0 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	30.9 lb [14.0 kg]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd	cat6-kabelrol
-------------	---------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

